

Краткие технические характеристики:

APPA A15/A15R (True-RMS)



- Максимально индуцируемое число 4000
- Подсветка дисплея, большой размер символов
- Аналоговая шкала
- Измерение средне-квадратичного значения уровня сигналов произвольной формы True RMS (A15R)
- Измерение переменного тока до 1000A
- Измерение переменного напряжения до 750В
- Измерение постоянного напряжения до 1000В
- Измерение сопротивления до 400 Ом
- Звуковой прозвон цепи
- Удержание показаний
- Регистрация пиковых значений (10 мс)
- Регистрация максимальных и минимальных значений
- Измерение частоты
- Автоматическое выключение питания
- Охват провода диаметром до 51 мм
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1.3 метра)
- Комплектуется поясной сумкой
- Энергобезопасное и эргономичное исполнение
- Удобное расположение батарейного отсека
- Электробезопасность кат. IV 600В/ CAT. III 1000В