

1



1 XY9-60AESD

Паяльная станция с аналоговой регулировкой температуры и паяльником мощностью 60 Вт. В паяльнике используется нихромовый нагреватель с сенсором. Температурный диапазон 150-450 °C. Стандартный наконечник 44-415404. Вес станции 2кг.

Цена 2940.00 руб.
Н/Н 12327832

2



2 XY9-60DESD

Модель XY9-60DESD отличается от предыдущей наличием цифрового индикатора и переключателя режимов индикации. В режиме установки задается желаемая температура, а в режиме чтения показывает текущее значение нагрева наконечника. Наконечники вставляются в нагревательный элемент. Температурная стабильность ± 3 °C.

Цена 3430.00 руб.
Н/Н 341927726

4



4 TWZ 60

Термопинцет с керамическим нагревателем для демонтажа радиоэлектронных компонентов на печатных платах с SMD-монтажом. Используется с моделями паяльных станций 136, 136ESD, 137ESD. Мощность 60 Вт. Вы можете также купить TWZ 50 – аналог TWZ 60 с мощностью 50 Вт.

Цена 2560.00 руб.
Н/Н 916436172

3




3 ANALOG-60A

Антистатическая аналоговая одноканальная станция 60 Вт, 220В/24 В. Паяльник ErgoTool (60 Вт при 350 °C, 75 Вт при 280 °C) с малоинерционным керамическим нагревателем и долговечным жалом 832CD. Антистатическая подставка A29. Плавная регулировка температуры в диапазоне 150-450 °C; возможность калибровки. 100% антистатическое исполнение. Станция Analog60A – лучший выбор для навесного монтажа компонентов в условиях серийного производства Hi-Tech.

Цена 8360.00 руб.
Н/Н 502060271





1

СТ-11С
Малогабаритная паяльная ванна, потребляющая меньше всего мощности (100 Вт). Применяется для лужения выводов малоразмерных электронных компонентов, в том числе демонтированных микросхем для повторного их использования. Плавная регулировка температуры (максимум 450 °С). Время разогрева 3-7 минут. Диаметр емкости 38 мм, глубина 25 мм, максимальный вес припоя 250 г.

Цена 430.00 руб.
Н/Н 239939588



2

2

СТ-21С
Укрупненный вариант ванны СТ-11С. Диаметр увеличен до 50 мм, вес припоя — до 500 г. Соответственно, увеличилась потребляемая мощность — до 160 Вт.

Цена 370.00 руб.
Н/Н 367743422




3

3

СТ-31А
Эта паяльная ванна рассчитана на припой весом до 1,6 кг, имеет диаметр 80 мм и глубину 25 мм. Ее особенностью является встроенная система термостабилизации. Время разогрева ванны 3-7 минут, потребляемая мощность 240 Вт.

Цена 650.00 руб.
Н/Н 522224964



4

4

СТ-31С
Более дешевый вариант ванны СТ-31А обладает теми же параметрами, но не имеет системы термостабилизации. Подходит для менее ответственных работ.

Цена 640.00 руб.
Н/Н 820712732



5

5

СТ-41А
Самая большая в серии цилиндрических ванн фирмы СТ-tools. Диаметр 100 мм, глубина 25 мм, максимальный вес припоя 2,3 кг. Встроенная система термостабилизации. Потребляемая мощность 300 Вт, время разогрева 3-7 минут.

Цена 690.00 руб.
Н/Н 302747722



6

6

СТ-41С
Точно такой же «великан», как и СТ-41А, но без системы термостабилизации. Стоит дешевле, но выглядит так же солидно.

Цена 650.00 руб.
Н/Н 201317415



7

7

СТ-51В
Паяльная ванна с мощным керамическим нагревательным элементом. Предназначена для лужения проводников, кабельных наконечников в расплавленном припое. Емкость ванны 100x100x45 мм, максимальный вес припоя 3,8 кг. Максимальный разогрев — до 430 °С. Потребляет 220 В, 550 Вт.

Цена 2140.00 руб.
Н/Н 520942337



8

СТ-51D
Вариант ванны СТ-51В. Оснащен цифровым индикатором температуры. Ванна большего объема (200x75x45 мм), рассчитана на вес припоя до 5,5 кг.

Цена 2300.00 руб.
Н/Н 358703816