


1 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

СТ-200-196, 150 мм

Штангенциркули с цифровой головкой быстро считывают показания, исключая грубые ошибки, связанные с необходимостью пересчета долей миллиметров. Имеют кнопку установки в "0".


Цена 970.00 руб.
Н/Н 526357816



2 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

200-197, 200 мм

Цена 1420.00 руб.
Н/Н 389813593



3 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ

200-646, 150 мм

В индикаторном штангенциркуле вместо градуированной шкалы установлен часовой механизм со стрелкой, указывающей сотые доли мм. Эти штангенциркули более удобны и точны в работе, но требуют более бережного обращения, чем обычные.

Цена 760.00 руб.
Н/Н 715349974



4 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

СТРЕЛОЧНЫЙ 200-647, 200 мм

Цена 880.00 руб.
Н/Н 92661324



5

5 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 3445-125, 125 мм, 2 кл.

Универсальный инструмент для точных измерений наружных и внутренних размеров деталей и изделий, глубины пазов и проточек, высоты уступов. Наружные измерения производятся с помощью нижних губок, внутренние - с помощью «острых» губок, глубина - с помощью глубиномера.

Цена 210.00 руб.
Н/Н 847820239



ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

Классический штангенциркуль. Надежно упакован в футляр. Модель СТ-200-118 рассчитана на измерения 0 – 200 мм, модель СТ-200-312 – на 0 – 150 мм.

6 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

СТ-200-312, 150 мм

Цена 280.00 руб.
Н/Н 809411908

7 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

СТ-200-118, 200 мм

Цена 400.00 руб.
Н/Н 948454237

6

7





8 ЦИФРОВОЙ ГЛУБИНОМЕР

СТ-200-202, 0-200 мм

Высокоточный прибор. Пределы измерений 0 — 200 x 0.01 мм. Работает от часовых батареек. Упакован в деревянную коробку.

Цена 1210.00 руб.
Н/Н 737540818

8



9 ЦИФРОВОЙ МИКРОМЕТР

СТ-200-521, 0-25 мм

Электронный цифровой микрометр с диапазоном измерения 0-25 мм и разрешающей способностью 0,001 мм. Этот точный инструмент с переключением мм/дюйм позволяет измерять и разностные величины с дополнительной установкой нуля. Автоматическое отключение дисплея для экономии батареи. В комплекте поставки монтажный ключ и футляр для хранения.

Цена 2010.00 руб.
Н/Н 892117069

9



РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ СТ-024, СТ-026, СТ-028

Разводные ключи из хром,ванадиевой стали с хромированным покрытием для лучшей защиты от коррозии. Снабжены шкалой измерения в мм. Имеют удобные ручки с покрытием из термопластмассы, обеспечивают надежный и удобный захват.

10 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СТ-026 (ДО 20 мм)

Цена 70.00 руб.
Н/Н 683813786

11 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СТ-024 (ДО 13 мм)


Цена 62.00 руб.
Н/Н 277500672

12 КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СТ-028 (ДО 25 мм)

Цена 110.00 руб.
Н/Н 271704613

10

11



12



13

14

15

РУЛЕТКИ PROSKIT

Корпус из ударопрочного пластика с резиновой накладкой. Лента защищена специальным нейлоновым покрытием. Крючок намагничен. Максимальный устойчивый вылет свободного конца ленты в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляет до 2 м. Вы можете выбрать рулетку DK-2040 длиной 3м, DK-2041 длиной 5 м или DK-2042 длиной 7.5 м.

13 DK-2040 (3М)

Цена 89.00руб.
Н/Н 765923032

14 DK-2041 (5М)

Цена 140.00 руб.
Н/Н 971465193

15 DK-2042 (7.5М)

Цена 230.00 руб.
Н/Н 960539567



ЧИП И ДИП

МАГАЗИНЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ
И ПРИБОРОВ

Инструмент
Инструмент механический