

1

1 КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ СТ-394

Кусачки для кабеля. Лезвия ножей специального профиля предотвращают выдавливание кабеля при резке, а длинные ручки позволяют осуществить операцию без значительных усилий. Предназначены для резки кабеля диаметром до 10,5 мм.

Цена 130.00 руб.
Н/Н 871230446




2

2 КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ KN-9516165

Классическая модель. Ручки с толстым слоем изоляции испытаны по VDE 1000 В. Снабжены защитными выступами для руки.

Цена 1660.00 руб.
Н/Н 329711262



3

3 НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ KN-9415215

Предназначены для резки шлейфов шириной до 56 мм. Прецизионные режущие кромки подвергнуты индукционной закалке. Длина ножниц 215 мм, вес 350 г.

Цена 2840.00 руб.
Н/Н 355138649



5

5 КЛЕЩИ МР-304

Мощные режущие губки, удобные ручки, возвратная пружина.

Цена 110.00 руб.
Н/Н 13809



4

4 БОКОРЕЗЫ 1PK-067DS (150 мм)

Кусачки с двухкомпонентными ручками. Вес 245 г. Режут проволоку из твердой стали диаметром до 1.2 мм, из мягкой стали – диаметром до 2.0 мм, из меди – до 2.6 мм.

Цена 170.00 руб.
Н/Н 63122



Хит продаж

6

БОКОРЕЗЫ

Бокорезы с электроизолированными (до 1000 В) ручками. Защитные выступы для руки. Ручки модели KN-7406250 удлинены и снабжены защелкой.

6 БОКОРЕЗЫ

KN-7006160

Цена 1180.00 руб.
Н/Н 303722276

7 БОКОРЕЗЫ

УДЛИНЕННЫЕ

KN-7406250

Цена 2080.00 руб.
Н/Н 524317618

7






8

8 БОКОРЕЗЫ 1PK-717 (125 мм)

Бокорезы с удлиненными губками. Длина губок 13 мм. Длина общая 130 мм. Резка проволоки из твердой стали диаметром до 0.8 мм, из мягкой стали – диаметром до 1.3 мм, из меди – до 2.0 мм.

Цена 160.00 руб.
Н/Н 9759



9

9 БОКОРЕЗЫ 1PK-705 (125 мм)

Оснащены возвратной пружиной. Резка проволоки из твердой стали диаметром до 0.8 мм, из мягкой стали – диаметром до 1.6 мм, из меди – до 2.0 мм.

Цена 140.00 руб.
Н/Н 58023



10

10 БОКОРЕЗЫ 8PK-25PD (125 мм)

Изящные бокорезы для медной проволоки диаметром до 1.3 мм. Оборудованы защитными выступами для руки.

Цена 160.00 руб.
Н/Н 26641

11 БОКОРЕЗЫ МИНИАТЮРНЫЕ 1PK-396A, 1PK-501A

Миниатюрные бокорезы для медной проволоки диаметром до 1.3 мм.




11 13

12 БОКОРЕЗЫ 205H

Классические бокорезы с возвратной пружиной.

Цена 92.00 руб.
Н/Н 45807



12

13 БОКОРЕЗЫ МИНИАТЮРНЫЕ 1PK-501A (90 мм)

Цена 110.00 руб.
Н/Н 37140039

14 БОКОРЕЗЫ МИНИАТЮРНЫЕ 1PK-396A (110 мм)

Цена 140.00 руб.
Н/Н 263948375



14

15 БОКОРЕЗЫ 205G

Бокорезы с фиксацией провода до 1,3 мм. Длина 129 мм. Угол наклона губок 21°.

Цена 92.00 руб.
Н/Н 51564

15

