

917 SPH ОТВЕРТКИ

Для винтов типа Phillips. Стержень шестигранный, сплошной, с обеспечивающим ударное воздействие колпачком и шестигранной поперечиной. Рабочий конец черный. В продаже модели 017005 (длина стержня 80 мм) и 017015 (длина стержня 150 мм).



3 ОТВЕРТКА

WE-017005, 80 мм, PH1
Цена 350.00 руб.
Н/Н 882331986

4 ОТВЕРТКА

WE-017015, 150 мм, PH3
Цена 740.00 руб.
Н/Н 770225458

932 A ОТВЕРТКИ

Аналог серии 917 SPH, предназначенный для винтов с прорезной головкой. В продаже модели 018260 (длина стержня 90 мм) и 018262 (длина стержня 100 мм).

1 ОТВЕРТКА

WE-018264,
100x1x5.5 мм
Цена 420.00 руб.
Н/Н 536660779

2 ОТВЕРТКА

WE-018262,
90x0.8x4.5 мм
Цена 320.00 руб.
Н/Н 492231872



ОТВЕРТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОД ВИНТЫ С ПРОРЕЗНОЙ ГОЛОВКОЙ

Регулировочная керамическая износостойкая отвертка с антистатической рукояткой из проводящего пластика. Длина 110 мм. Параметры жала: модель 1-852 - 1,3x0,3мм, модель 1-854 - 1,8x0,3мм, модель 1-856 - 3,0x0,7мм.

7 ОТВЕРТКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ 1-854
Цена 510.00 руб.
Н/Н 769761735

5 6



7



ОТВЕРТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ШЕСТИГРАННАЯ

Регулировочная керамическая износостойкая отвертка с антистатической рукояткой из проводящего пластика. Для винтов с шестигранной прорезью. Длина 110 мм. Сторона шестигранника: модель 1-861 - 1,95 мм, модель 1-862 - 2,45 мм.


8 ОТВЕРТКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ 1-861
Цена 555.00 руб.
Н/Н 513929343

9 ОТВЕРТКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ 1-862
Цена 555.00 руб.
Н/Н 682211803

8 9



ОТВЕРТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ КРЕСТОВИДНАЯ

Регулировочная керамическая износостойкая отвертка с антистатической рукояткой из проводящего пластика. Длина 110 мм. Параметры жала: модель 1-864 - типоразмер 000, диаметр основания 2.5 мм; модель 1-865 - типоразмер 00, диаметр основания 2.5 мм; модель 1-866 - типоразмер 0, диаметр основания 3 мм.

12 ОТВЕРТКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ 1-866
Цена 555.00 руб.
Н/Н 229017199

10 ОТВЕРТКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ 1-865
Цена 555.00 руб.
Н/Н 174801093

11 ОТВЕРТКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ 1-864
Цена 555.00 руб.
Н/Н 490125260




10 11 12

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

BERNSTEIN, ПРЯМЫЕ

Мощные антистатические хром-ванадиевые отвертки. Для радиомонтажных работ. Параметры: модель 4-632 – 190 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм), вес 46 г, рабочая часть прямоугольная 4,0 x 0,8 мм; модель 4-633 – 225 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм), вес 75 г, рабочая часть прямоугольная 5,5 x 1,0 мм; модель 4-643 – 400 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм), вес 108 г, рабочая часть прямоугольная 5,5 x 1,2 мм.



13 ОТВЕРТКА
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ
4-632 (-)
Цена 300.00 руб.
Н/Н 854040703

14 ОТВЕРТКА
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ
4-633 (-)
Цена 340.00 руб.
Н/Н 656005418

15 ОТВЕРТКА
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ
4-643 (-)
Цена 385.00 руб.
Н/Н 67740055



АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ BERNSTEIN, КРЕСТОВЫЕ

Мощные антистатические хром-ванадиевые отвертки. Для радиомонтажных работ. Параметры: модель 4-652 – 170 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм), вес 49 г, рабочая часть типоразмера 1 (диаметр основания 4,5 мм); модель 4-653 – 200 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм), 78 г, рабочая часть типоразмера 2 (диаметр основания 6,0 мм)

16 ОТВЕРТКА
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ
4-653 (+)
Цена 340.00 руб.
Н/Н 645911230

17 ОТВЕРТКА
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ
4-652 (+)
Цена 300.00 руб.
Н/Н 312658479

ОТВЕРТКИ СЕРИИ СТ-16XX

Хром-ванадиевые отвертки. Двухкомпонентная ручка защищена рифлением от проскальзывания. Наконечник черненый. Каждая модель выпускается в прямом и крестовом варианте (прямой – с желто-зеленой ручкой, крестовой – с желто-красной) и в нескольких вариантах длины. Параметры: модель 1601: 3.0 x 75 мм, 3.0 x 100 мм, 3.0 x 150 мм, 3.0 x 200 мм; модель 1602: 5.0 x 75 мм, 5.0 x 100 мм, 5.0 x 150 мм, 5.0 x 200 мм, 5.0 x 250 мм; модель 1607: 6.0 x 100 мм, 6.0 x 125 мм, 6.0 x 150 мм, 6.0 x 250 мм, 6.0 x 300 мм; модель 1604: 6.0 x 38 мм.



18 ОТВЕРТКА
СТ-1601 (+),
150 мм, РНО
Цена 27.00руб.
Н/Н 668782616

19 ОТВЕРТКА
СТ-1602 (-),
100 мм, ШЛИЦ 5.0 мм
Цена 42.00 руб.
Н/Н 372417371

20 ОТВЕРТКА
СТ-1601 (-),
100 мм, ШЛИЦ 3.2 мм
Цена 26.00 руб.
Н/Н 172185430

21 ОТВЕРТКА
СТ-1601 (+),
100 мм, РНО
Цена 26.00 руб.
Н/Н 367168187