


Переключатель кнопочный **№1049Zn** ZPBQ22E06N 30В 0,1А 6х6х10 мм ON-  
(ON) 2 группы на переключение, без фиксации.



Конфигурация контактов	DPDT, два переключающих контакта
Ток коммутации	100 мА
Напряжение коммутации	30 В
Контакты	6 штук, тип Р
Сопротивление контактов	не более 50 мОм
Сопротивление изолятора	100 Мом
Максимальное напряжение	250В (АС) 1 минута
Диапазон рабочих температур	-25...+70 °С

