

UT70D Современный цифровой целевой мультиметр

Особенности



Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	80 мВ/800 мВ/8 В/80 В/800 В/1000 В	+/- (0.05%+10)
Измерение переменного напряжения	800 мВ/8 В/800 В/1000 В	+/- (0.8%+20)
Измерение постоянного тока	80 мА/800 мА/8 А/10 А	+/- (0.2%+40)
Измерение переменного тока	80 мА/800 мА/8 А/10 А	+/- (0.5%+40)
Измерение сопротивления	800 Ом/8 кОм/80 кОм/800 кОм/8 МОм/80 МОм	+/- (0.3%+40)
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	79999, (при измерении частоты 99999)	
Размер ЖК дисплея	53x62 мм	
Специальные функции		
Предохранитель 10А	+	
Измерение емкости	1 нФ/10 нФ/100 нФ/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ	+/- (2%+3)
Измерение проводимости	80 нС	+/- (2%+20)
Измерение частоты	1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц	+/- (0.02%+1)
True RMS	+	
Относительное измерение	+	

Относительное измерение в процентах	+	
икл занятости	1% - 99%	
Интерфейс RS232C	+	
Автоматическое удержание показаний	+	
Auto Ranging	+	
Регистрация максимальных, минимальных и средних значений	+	
Аналоговая шкала	+	
Подсветка дисплея	+	
Основные характеристики		
Цвет прибора	UT70D-серый, чехол - красный	
Вес прибора	520гр (вместе с чехлом)	
Размер прибора	195 x 90 x 40 мм	
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство, зажим, интерфейсный кабель RS232C, программное обеспечение, чехол	
Дополнительные аксессуары	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2), защитная сумка	