

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой
с повышенной защитой

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQGD предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Повышенная степень защиты IP69K достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора, а также дополнительной нажимной гайки с сальником для герметизации места присоединения гофрированной гибкой трубы.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора и закрутить нажимную гайку.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP69K (с уплотнительным кольцом)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия



Преимущества: водонепроницаемость, сейсмостойкость
соответствует Директиве RoHS, для всех типов гофрированных труб

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-mc.ru





Тип		Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр
цвет серый (RAL 7037)	цвет черный (RAL 9005)				
			AD, мм	C, мм	L, мм
WQGD-M12G/AD10.0	WQGD-M12B/AD10.0	M12X1.5	10,00	12	7
WQGD-M16G/AD13.0	WQGD-M16B/AD13.0	M16X1.5	13,00	12	10
WQGD-M18G/AD15.8	WQGD-M18B/AD15.8	M18X1.5	15,80	12	12
WQGD-M20G/AD18.5	WQGD-M20B/AD18.5	M20X1.5	18,50	13	14,5
WQGD-M20G/AD21.2	WQGD-M20B/AD21.2	M20X1.5	21,20	13	13,5
WQGD-M25G/AD28.5	WQGD-M25B/AD28.5	M25X1.5	28,50	13	20
WQGD-M32G/AD34.5	WQGD-M32B/AD34.5	M32X1.5	34,50	15	26
WQGD-M40G/AD34.5	WQGD-M40B/AD34.5	M40X1.5	34,50	15	28
WQGD-M50G/AD42.5	WQGD-M50B/AD42.5	M50X1.5	42,50	15	36
WQGD-M63G/AD54.5	WQGD-M63B/AD54.5	M63X1.5	54,50	16	48