

## ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор прямой, с металлическим вводом  
с повышенной защитой

Коннекторы для гладких и гофрированных труб WQGDM предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Повышенная степень защиты IP69K достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора, а также дополнительной нажимной гайки с сальником для герметизации места присоединения гофрированной гибкой трубы.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора и закрутить нажимную гайку.

### ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля ( 10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид + никелированная латунь
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP69K (с уплотнительным кольцом)
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия


# WQGDM



Преимущества: водонепроницаемость, сейсмостойкость, металлический ввод,  
соответствует Директиве RoHS, для всех типов гофрированных труб

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)





Тип		Размер резьбы	Диаметр гофротрубы	Длина резьбы	Внутренний диаметр
цвет серый (RAL 7037)	цвет черный (RAL 9005)		AD, мм	C, мм	L, мм
WQGDM-M12G/AD10.0	WQGDM-M12B/AD10.0	M12X1.5	10,00	10	7
WQGDM-M12G/AD10.0	WQGDM-M12B/AD10.0	M12X1.5	10,00	5	7
WQGDM-M16G/AD13.0	WQGDM-M16B/AD13.0	M16X1.5	13,00	12	10
WQGDM-M16G/AD13.0	WQGDM-M16B/AD13.0	M16X1.5	13,00	6	10
WQGDM-M20G/AD15.8	WQGDM-M20B/AD15.8	M20X1.5	15,80	12	12
WQGDM-M20G/AD15.8	WQGDM-M20B/AD15.8	M20X1.5	15,80	6	12
WQGDM-M20G/AD18.5	WQGDM-M20B/AD18.5	M20X1.5	18,50	12	14,5
WQGDM-M20G/AD18.5	WQGDM-M20B/AD18.5	M20X1.5	18,50	6	14,5
WQGDM-M20G/AD21.2	WQGDM-M20B/AD21.2	M20X1.5	21,20	12	13,5
WQGDM-M20G/AD21.2	WQGDM-M20B/AD21.2	M20X1.5	21,20	6	13,5
WQGDM-M25G/AD28.5	WQGDM-M25B/AD28.5	M25X1.5	28,50	13	18
WQGDM-M25G/AD28.5	WQGDM-M25B/AD28.5	M25X1.5	28,50	7	18
WQGDM-M32G/AD34.5	WQGDM-M32B/AD34.5	M32X1.5	34,50	14	24
WQGDM-M32G/AD34.5	WQGDM-M32B/AD34.5	M32X1.5	34,50	8	24
WQGDM-M40G/AD34.5	WQGDM-M40B/AD34.5	M40X1.5	34,50	17	32
WQGDM-M40G/AD34.5	WQGDM-M40B/AD34.5	M40X1.5	34,50	8	32
WQGDM-M50G/AD42.5	WQGDM-M50B/AD42.5	M50X1.5	42,50	17	42
WQGDM-M50G/AD42.5	WQGDM-M50B/AD42.5	M50X1.5	42,50	9	42
WQGDM-M63G/AD54.5	WQGDM-M63B/AD54.5	M63X1.5	54,50	17	48
WQGDM-M63G/AD54.5	WQGDM-M63B/AD54.5	M63X1.5	54,50	10	48