



Opaski kablowe



Przeznaczenie: Służą do łączenia w wiązki przewodów elektrycznych, rurek, węży itp. Dzięki zaokrąglonym krawędziom są bezpieczne i łatwe w montażu.

Dane techniczne: Opaski dostępne w kolorze białym oraz czarnym (za nazwą opaski należy dodać literę „C”, np. CT 100-2,5-C). Opaski w kolorze czarnym mają podwyższoną odporność na działanie promieni UV. Materiał: poliamid 6.6. Nie zawierają halogenków, kadmu, rtęci, ołowiu, chromu. Klasa palności wg UL 94 V2. Temperatura montażu: od 0°C do 40°C, temperatura pracy: od -35°C do 85°C. W związku ze specyfiką produkcji tolerancja wymiarów wynosi: długość 9%, szerokość 12%. Do szerokości 4,8 opaski są pakowane w worki po 10 kpl., a następnie w kartony zbiorcze zgodnie ze specyfikacją. Siła potrzebna do zerwania opaski jest podana w jednostkach kilogram siły (1 kG = 9,8 N).

Maksymalna średnica wiązki [mm]	Nazwa produktu	Indeks (k. biały)	Indeks (k. czarny)	Pakowanie [szt.]	Opakowanie zbiorcze [kpl.]	Wymiary [mm]		Wytrzymałość na zerwanie [kg]
						L	a	
15	CT 80-2,4	TOOCW008002401	TOOCB008002401	100	800	80	2,4	8
21	CT 100-2,5	TOOCW010002501	TOOCB010002501	100	700	100	2,5	8
30	CT 120-2,5	TOOCW012002501	TOOCB012002501	100	700	120	2,5	8
40	CT 160-2,5	TOOCW016002501	TOOCB016002501	100	500	160	2,5	8
50	CT 200-2,5	TOOCW020002502	TOOCB020002502	100	400	200	2,5	8
33	CT 140-3,6	TOOCW014003601	TOOCB014003601	100	400	140	3,6	18
50	CT 200-3,6	TOOCW020003602	TOOCB020003602	100	250	200	3,6	18
76	CT 300-3,6	TOOCW030003601	TOOCB030003601	100	200	300	3,6	18
102	CT 370-3,6	TOOCW037003601	TOOCB037003601	100	170	370	3,6	18
24	CT 120-4,8	TOOCW012004801	TOOCB012004801	100	200	120	4,8	22
38	CT 160-4,8	TOOCW016004801	TOOCB016004801	100	170	160	4,8	22
50	CT 200-4,8	TOOCW020004801	TOOCB020004801	100	180	200	4,8	22
60	CT 250-4,8	TOOCW025004801	TOOCB025004801	100	170	250	4,8	22
76	CT 300-4,8	TOOCW030004801	TOOCB030004801	100	140	300	4,8	22
102	CT 370-4,8	TOOCW037004801	TOOCB037004801	100	120	370	4,8	22
110	CT 430-4,8	TOOCW043004801	TOOCB043004801	100	100	430	4,8	22
50	CT 200-7,6	TOOCW020007601	TOOCB020007601	100	100	200	7,6	38
76	CT 292-7,6	TOOCW029207601	TOOCB029207601	100	75	292	7,6	54
98	CT 368-7,6	TOOCW036807601	TOOCB036807601	100	60	368	7,6	54
118	CT 450-7,8	TOOCW045007801	TOOCB045007801	100	50	450	7,8	54
150	CT 540-7,8	TOOCW054007801	TOOCB054007801	100	40	540	7,8	54
195	CT 750-7,8	TOOCW075007802	TOOCB075007802	25	80	750	7,8	54
140	CT 528-9	TOOCW052809002	TOOCB052809002	25	120	528	9,0	79
185	CT 710-9	TOOCW071009002	TOOCB071009002	25	70	710	9,0	79
239	CT 812-9	TOOCW081209002	TOOCB081209002	25	40	812	9,0	79
295	CT 1020-9	TOOCW102009002	TOOCB102009002	25	40	1020	9,0	79
120	CT 480-12,6	TOOCW048012602	TOOCB048012602	25	–	480	12,6	114
204	CT 730-12,6	TOOCW073012602	TOOCB073012602	25	–	730	12,6	114
295	CT 1030-12,6	TOOCW103012602	TOOCB103012602	25	20	1030	12,6	114

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu