

## Кронштейн К.РТВ10.УУУ×ZZZ

Предназначен для крепления на трубопроводах с системой электрического обогрева лонглайн. Применяем с коробками РТВ 1007 и 1008. Коробки крепятся болтами на пластину ПЛ.РТВ 1007-01.

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм	Вес, кг/шт.	Способ монтажа
299×160×40	1,09	Опясывающий хомут, затяжка болтами. Метиз для крепежа входит в комплект кронштейна.

Материал швеллера – сталь.

### Информация для заказа

Кронштейн К.РТВ10.УУУ×ZZZ

(УУУ – диаметр трубы в мм, ZZZ – модель).

### Номенклатура

УУУ	ZZZ	УУУ	ZZZ
057	050	308	000
057	064	314	000
057	090	315	000
057	100	325	050
089	070	325	100
089	100	331	100
108	050	334	000
108	060	348	000
108	100	355	000
114	060	355	100
114	070	400	000
134	000	419	000
159	050	422	000
159	100	426	080
168	090	450	000
219	050	500	000
219	100	556	000
219	120	556	150
234	000	560	000
273	000	573	000
273	075	630	100
273	100	720	090
280	000	1020	110
280	100	1220	000



К.РТВ10.УУУ×000

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/шт.
146-1269	198-1288	40	0,9-5,5



К.РТВ10.УУУ×ZZZ

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/шт.
124-1178	196-1088	40	0,95-4,3