



ПЪЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ ЗВУКА KINGSTATE

Название	Высота, h, мм	Диаметр, d, мм	Напряж., В	Ток, mA	Частота, Гц	Интенсивн. звука, dB	Температ. диапазон
KPE-110	5	24	30	<=12	4100±500	90	-30+85
KPE-116	10	30	30	<=8	2000±500	90	-30+85
KPE-120	4	24	30	<=8	6000±500	88	-30+85
KPE-127	4	30	30	-	4500±500	91	-30+85
KPE-137	14	42	30	<=12	2800±500	100	-30+85


KPE-110




KPE-120



KPE-127



KPE-116



KPE-137

