

Лабораторные источники постоянного тока и напряжения фирмы **MASTECH** имеют один или два канала, а также дополнительный фиксированный выход 5 В/3 А. Приборы различаются по типам индикаторов: аналоговые и цифровые (жидкокристаллические или сегментные индикаторы).

При последовательном включении двухканальных источников питания можно достичь увеличения диапазона выходного напряжения, при параллельном увеличении выходных токов.

Напряжение питания: 110/220В ± 10%

Влияние питания: ≤ 0.02%+1 ÷ 3 мВ

Влияние нагрузки: ≤ 0.01%+5 ÷ 10 мВ

Уровень пульсаций: ≤ 1 мВ эфф.

HY1502



Вых. напряжение/вых. ток:
HY1502 0-15 В / 0-2 А
Дисплей: 2 x ANALOG
Точность: ±2.5%
Размер: 325 x 147 x 112 мм
Вес: 2 кг

HY1502D, HY1503D, HY1802D, HY1803D



Вых. напряж./вых. ток:
HY1502D 0-15 В / 0-2 А
HY1503D 0-15 В / 0-3 А
HY1802D 0-18 В / 0-2 А
HY1803D 0-18 В / 0-3 А
Дисплей: 2 x LCD (3 ½ разряда)
Точность:
напряжение ±1%+2 един.
ток: ±1.5%+2 един.
Размер: 230 x 160 x 95 мм
Вес: 2 кг

HY3002C, HY3003C, HY3005C



Вых. напряжение/вых. ток:
HY3002C 0-30 В / 0-2 А
HY3003C 0-30 В / 0-3 А
HY3005C 0-30 В / 0-5 А
Дисплей: 2 x ANALOG
Точность: ± 2.5%
Размер: 291 x 158 x 136 мм
Вес: 3 кг

HY3010, HY3020



Вых. напряжение/вых. ток:
HY3010 0-30 В / 0-10 А
HY3020 0-30 В / 0-20 А
Дисплей: 2 x LED (3 ½ разряда)
Точность:
напряжение ±1%+2 един.
ток: ±1.5%+2 един.
Размер: 365 x 265 x 164 мм
Вес: 10 кг

HY3002, HY3003, HY3005, HY5002, HY5003



Вых. напряжение/вых. ток:
HY3002 0-30 В / 0-2 А
HY3003 0-30 В / 0-3 А
HY3005 0-30 В / 0-5 А
HY5002 0-50 В / 0-2 А
HY5003 0-50 В / 0-3 А
Дисплей: 2 x LED (3 ½ разряда)
Точность:
напряжение ±1%+2 един.
ток ±1.5%+2 един.
Размер: 291 x 158 x 136 мм
Вес: 3 кг

HY3002S-2, HY3003S-2, HY3005S-2



Вых.напряжение/вых.ток:
 HY3002S-2 2 x 0-30 В /2 x 0-2 А
 HY3003S-2 2 x 0-30 В /2 x 0-3 А
 HY3005S-2 2 x 0-30 В /2 x 0-5 А
 Дисплей: 4 x ANALOG
 Точность: ±2.5%
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг.

HY3002-2, HY3003-2, HY3005-2, HY5002-2, HY5003-2



Вых.напряжение/вых.ток:
 HY3002-2 2 x 0-30 В /2 x 0-2 А
 HY3003-2 2 x 0-30 В /2 x 0-3 А
 HY3005-2 2 x 0-30 В /2 x 0-5 А
 HY5002-2 2 x 0-50 В /2 x 0-2 А
 HY5003-2 2 x 0-50 В /2 x 0-3 А
 Дисплей: 2 x LED (3½ разряда)
 Точность:
 напряжение ±1%+2 един.,
 ток ±1.5%+2 един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг.

HY3002S-3, HY3003S-3, HY3005S-3



Вых.напряжение/вых.ток:
 HY3002-3 0-30 В /2 x 0-2 А
 HY3003-3 0-30 В /2 x 0-3 А
 HY3005-3 0-30 В /2 x 0-5 А
 Фиксированный выход: 5 В /3 А
 Дисплей: 2 x LED (3½ разряда)
 Точность:
 напряжение ±1%+2 един.,
 ток ±1.5%+2 един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг.

HY3002-3, HY3003-3, HY3005-3



Вых.напряжение/вых.ток:
 HY3002S-3 0-30 В /2 x 0-2 А
 HY3003S-3 0-30 В /2 x 0-3 А
 HY3005S-3 0-30 В /2 x 0-5 А
 Фиксированный выход: 5 В /3 А
 Дисплей: 4 x ANALOG
 Точность: ±2.5%
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 9 кг.

HY3002D-3, HY3003D-3, HY3005D-3



Вых.напряжение/вых.ток:
 HY3002D-3 0-30 В /2 x 0-2 А
 HY3003D-3 0-30 В /2 x 0-3 А
 HY3005D-3 0-30 В /2 x 0-5 А
 Фиксированный выход: 5 В /3 А
 Дисплей: 4 x LCD (3½ разряда)
 Точность:
 напряжение ±1%+2 един.
 ток ±1.5%+2 един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг.

HY3002D-2, HY3003D-2, HY3005D-2



Вых.напряжение/вых.ток:
 HY3002D-2 2 x 0-30 В /2 x 0-2 А
 HY3003D-2 2 x 0-30 В /2 x 0-3 А
 HY3005D-2 2 x 0-30 В /2 x 0-5 А
 Дисплей: 4 x LCD (3½ разряда)
 Точность:
 напряжение ±1%+2 един.
 ток ±1.5%+2 един.
 Размер: 365 x 265 x 164 мм
 Вес: 8 кг.