





Светодиодные прожекторы Navigator серии NFL-03 с комбинированным датчиком движения и освещенности экономят электроэнергию без потери качества и эффективности работы. Предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок и витрин.



NFL-03-50



NFL-03-100

- Корпус, изготовленный из сплава алюминия и кремния, не подвержен коррозии
- Радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией
- Специальная форма рассеивателя обеспечивает высокую яркость
- Укомплектован датчиком движения и освещенности:
 - Радиус действия: 3–5 м
 - Задержка времени выключения: 180 секунд
 - Порог освещенности: 30 люкс



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, мм	Штрихкод
NFL-03-50-4K-BL-LED	50	176–264	4000	6950	> 0,95	черный	167 x 178 x 48	4660134 80679 2
NFL-03-50-6.5K-BL-LED	50	176–264	6500	6950	> 0,95	черный	167 x 178 x 48	4660134 80680 8
NFL-03-100-4K-BL-LED	100	176–264	4000	14200	> 0,95	черный	232 x 236 x 60	4660134 80681 5
NFL-03-100-6.5K-BL-LED	100	176–264	6500	14200	> 0,95	черный	232 x 236 x 60	4660134 80682 2

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.