

Краткие технические характеристики:

MS5201



Удержание показаний

Звуковая и сигнальная сигнализация

Дисплей: максимально индицируемое число 1999 с высотой цифр 22 мм

Сопротивление изоляции: 200 МОм/ 250 В погрешность 3.0%, 200 МОм/ 500 В погрешность 3.0%, 0 - 1000 МОм/ 1000 В погрешность 3.0%, 1000 - 2000 МОм/ 1000 В погрешность 5.0%

Измерение постоянного напряжения: 1000 В погрешность 0.8%

Измерение переменного напряжения: 700 В погрешность 1.5%

Измерение сопротивления: 200 Ом погрешность 1.2%

Прозвонка p-n перехода

Источник питания: AA x 6

Размер: 190 x 82 x 36 мм

Вес: приблизительно 545 гр.