

Краткие технические характеристики:

MS6500/ MS6501
<ul style="list-style-type: none">• Дисплей: максимально индицируемое число 1999 с высотой цифр 13 мм• Термопара: "K"-типа• Удержание показаний• Источник питания: 6F22 (9 В) x 1• Размер: 12.5 x 72 x 27 мм• Вес: приблизительно 145 гр включая батарею
MS6500
<ul style="list-style-type: none">• Разрешение: 1°C, 1°F• Цельсий:<ul style="list-style-type: none">-50 ... -40°C погрешность 6°C,-39 ... -20°C погрешность 5°C,-19°C ... 0°C погрешность 3°C,0 ... 500°C погрешность 0.75%,501 ... 750°C погрешность 1%• Фаренгейт:<ul style="list-style-type: none">-58 ... -4°F погрешность 7°F,-3 ... 32°F погрешность 4°F,32 ... 932°F погрешность 2.0%,933 ... 1382°F погрешность 1%
MS6501
<ul style="list-style-type: none">• Разрешение: 0.1°C, 1°F• Цельсий:<ul style="list-style-type: none">-50.0 ... -40.0°C погрешность 6°C,-40.0 ... -20.0°C погрешность 3°C,-20.0°C ... 0°C погрешность 2°C,0 ... 100.0°C погрешность 1°C,100.0 ... 120.0°C погрешность 3°C,120.0 ... 150.0°C погрешность 5°C• Фаренгейт:<ul style="list-style-type: none">-58 ... -4°F погрешность 8°F,-3 ... -32°F погрешность 4°F,33 ... 212°F погрешность 2°F,213 ... 302°F погрешность 4°F