

РАЗЪЕМЫ USB И IEEE1394

- Улучшенная конструкция гарантирует легкое соединение/рассоединение и высокую надежность
- Позолоченные контакты
- Все материалы соответствуют спецификации UL 94V-0 по огнестойкости
- Полностью экранированные

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Персональные компьютеры и периферия
Бытовая техника
Игровые приставки
Телекоммуникации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс. рабочее напряжение:	~30 В
Макс. допуст. ток через контакт:	1 А
Сопротивление соединения:	30 МОм/контакт
Сопротивление изоляции:	1000 МОм (IEEE1394: 100 МОм)
Диэлектрич. прочность изоляции:	750 В (IEEE1394: 500 В)
Ресурс:	1500 циклов
Усилие соединения:	35 Н макс.
Усилие разъединения:	10 Н мин.
Рабочая температура:	0 ... +40°C
Температура хранения:	-40 ... +60°C

USBA-1J (USB, тип A)

USBA-2J (USB, тип A, двойной)

USBB-1J (USB, тип B)

IEEE 1394 (SMD)

