

КНОПКИ ТАКТОВЫЕ



Рабочее напряжение. 12 В Сопротивление изолятора 100 МОм
 Предел. напряж. 250 В перем. тока в теч. 1 мин. Сопротивление контактов 0,1 Ом
 Рабочий ток. 0,05 А Рабочая температура -25°С...+70°С

TS-A1PS-130

h=4.3 мм

TS-A2PS-130

h=5 мм



TS-A3PG-130



h=7 мм

TS-A4PG-130

h=9.5 мм

TS-A6PG-130

h=13 мм



TS-A3PS-130



h=7 мм

TS-A4PS-130

h=9.5 мм

TS-A6PS-130

h=13 мм





TS-A1PV-130

h=4.3 мм

TS-A2PV-130

h=5 мм





TS-A1PG-130

h=4.3 мм

TS-A2PG-130

h=5 мм



TS-A3PV-130



h=7 мм

TS-A4PV-130

h=9.5 мм


TS-A6PV-130

h=12 мм




DTS-32

h=5.0 мм




K1729

h=7 мм



DTSM-32



h=5.0 мм



DTSG-61K

h=2.5 мм

с заземлением



Тел.: (095) 973-70-73 (многоканальный)

