

Бокорезы с высоким соотношением плеч рычага



Наименование	Длина, мм	Головка	Ручки	Параметры обрабатываемых деталей				Вес, г
				мяг.	сред.	тverd.	роял.	
KN 74 06 160*	160	хромированная	с толстым слоем изоляции, испытаны по VDE 1000 B	4	3.4	2.5	2	200
KN 74 06 180*	180			4	3.8	2.7	2.2	250
KN 74 06 250*	250			4	4.6	3.5	3	415

* - бокорезы с удлиненными ручками

- С фиксированной ковальной шарнирной осью для наиболее тяжелых условий работы
- можно использовать для резки как рояльной, так и мягкой проволоки
- подвергнутые индукционной закалке прецизионные режущие кромки
- твердость режущих кромок прибл. 64 по Роквеллу

Бокорезы с высоковольтной изоляцией



Наименование	Длина, мм	Головка	Ручки	Параметры обрабатываемых деталей				Вес, г
				мяг.	сред.	тverd.	роял.	
KN 70 06 160	160	хромированная	с толстым слоем изоляции, испытаны по VDE 1000 B	4	3.4	2.5		190
KN 70 06 180	180			4	3.8	2.7		240

Комбинированные плоскогубцы с высоковольтной изоляцией



Наименование	Длина, мм	Головка	Ручки	Параметры обрабатываемых деталей		Вес, г
				мяг.	сред.	
KN 02 06 180	180	хромированная	с толстым слоем изоляции, испытаны по VDE 1000 B	2.5	2	240
KN 02 06 200	200			2.2	3.2	
KN 02 06 225	225			3	2.5	380

- режущие кромки для твердой и мягкой проволоки
- режущие кромки закаляются отдельно индукционным методом
- твердость режущих кромок прибл. 60 по Роквеллу
- материал: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

Плоскогубцы с цеповидным носиком и боковым режущим элементом



Наименование	Длина, мм	Головка	Ручки	Вес, г
KN 25 06 160	160	хромированная	с толстым слоем изоляции, испытаны по VDE 1000 B	140

- с режущими кромками для твердой и мягкой проволоки
- плоскокруглые губки
- зубчатые рабочие поверхности
- твердость режущих кромок прибл. 60 по Роквеллу
- материал: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

Пинцеты



Наименование	Длина, мм	Ручки	Вес, г
KN 92 07 145 пинцет с широкими губками	145	с толстым слоем изоляции, испытаны по VDE 1000 B	40
KN 92 77 150 пинцет с узкими губками	150		35
KN 93 07 150 пинцет с узкими губками гнутый	150		35
KN 93 37 130 пинцет с игольчатыми губками	130		35

Инструмент для удаления изоляции



Наименование	Длина, мм	Диаметр, мм	Тип кабеля	Вес ручки, г
KN 13 61 180	180	6.2	RG 59/62/71	190

Ножницы для резки кабеля



Наименование	Длина, мм	Ширина кабеля	Вес, г
KN 94 15 215	215	56	350

- ножницы предназначены для резки шлейфов шириной до 56 мм
- подвергнутые индукционной закалке прецизионные режущие кромки.