

Технические характеристики

Входная номинальная мощность	175 Вт
Напряжение	230 В
Вес	0,66 кг
Длина	23 см
Ширина	4.1 см
Глубина	4.3 см
Частота вращения на холостом ходу	5.000 35.000 об/мин
Технология аккумулятора	n.a.
Две рабочих температуры	отсутствует. °C
Регулировка скорости	Полностью регулируемый
Система быстрой смены насадок	EZ Twist
Звуковое давление	78 dB(A)
Звуковая мощность	89 dB(A)
Вибрация	11,4 m/s ²