



日期/Date
档案员
Filing Clerk



技术参数:

插芯:

- 插针数: 8+屏蔽
- 额定电流: 5A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料:
 - 绝缘体: 聚碳酸酯
 - 外导体: 锌合金
- 接触电阻: $\leq 4m\Omega$
- 温度范围: $-40^{\circ}C - +85^{\circ}C$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 外导体表面: 镀
- 电缆直径: 3-9.5mm
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀金
- 接触电阻: $\leq 3m\Omega$
- 线径范围: 0.09-0.52mm²(28-20 AWG)
- 工具:
 - 冷压钳: TL03
 - 退针器: TL08

备注: 内包括直径为3-6和6-9.5mm的卡簧

Technical specification:

Inserts:


- No. of contact: 4+shielding
- Rated current: 5A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material:
 - Insulator: polycarbonate
 - Outer conductor: zinc alloy
- Contact resistance: $\leq 4m\Omega$
- Temperature range: $-40^{\circ}C - +85^{\circ}C$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Outer surface finish: nickel
- Cable diameter: 3-9.5mm
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $\leq 3m\Omega$
- Wire gauge: 0.09-0.52mm²(28-20 AWG)
- Tools:

- Crimp contact tool: TL03
- Contact removal tool: TL08

Note: 2 clamps for cable diameter 3-6 and 6-9.5mm included in the delivery range



						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		EMC-008-MC		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.		1290080100082	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-		
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	21.8g	-					
审核 Checked	P RAO	18.10.2010												
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		