

Характеристики МЕГЕОН 33021:

Разрешение; кадры	680×480 точек; 30 кадров /с
Глубина цветопередачи	24 бит
Фокусное расстояние	6 см
Подсветка	4 светодиода
Дальность подсветки	Регулируемая
Угол обзора	62°
Диаметр камеры	10 мм
Длина зонда	2 м
Степень защиты	IP67
Интерфейс	USB 2.0/1.1
Температура эксплуатации, °C	0...+80°C
Условия хранения	–20...+80°C; 5...85%RH
Вес	220 г