

### Характеристики МEGEON 33022:

Параметр	Значение
Разрешение; кадры	680×480 точек; 30 кадров /с
Глубина цветопередачи	24 бит
Фокусное расстояние	6 см
Подсветка	6 светодиодов
Дальность подсветки	Регулируемая
Угол обзора	54°
Диаметр камеры	5,5 мм *
Длина зонда	2 м
Степень защиты	IP67
Интерфейс	micro USB, USB 2.0/1.1
Температура эксплуатации, °С	0...+80°С
Условия хранения	-20...+80°С; 5...85%RH
Вес	80 г