



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Entblendung**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**Besonderheiten**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 9 W
- ca. 600 lm
- ca. 67 lm/W
- direkt, breitstrahlend
- neutralweiß, ca. 5000 K
- > 80
- Optik
- IP 65
- I
- schaltbar, stufenlos dimmbar
- Drucktaster
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Glasblende
- Metallschlauch, schwarz
- Friktion
- ca. 1.9 kg
- ca. 3,2 m; Netzstecker
- CEE 7/II
- Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
- Flood mit 40°-Abstrahlwinkel




CEE 7/II

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 50 cm

Em: 3255 lx  
E<sub>max</sub>: 5600 lx  
E<sub>min</sub>: 1138 lx



**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

