

Светодиодные прожекторы

Светодиодные прожекторы предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных щитов, открытых пространств и объектов, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Прожекторы мощностью 100, 150 и 200Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокоомощной подсветки. В прожекторе используются сверхъяркие светодиоды, позволяющие заменить по уровню освещения галогенный прожектор аналогичного размера и при этом обеспечить значительную экономию энергопотребления и долгий срок службы.

Прожекторы ЭРА PRO

Прожекторы с SMD- светодиодами ЭРА PRO обладают улучшенными техническими характеристиками и рекомендуются для применения в сфере профессионального освещения. Отличаются от остальных прожекторов ЭРА более высокой светоточдачей 90Лм/Вт; массивным радиатором увеличенной площади, обеспечивающим улучшенный теплоотвод; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 100-270В, а также более высокий уровень электробезопасности; увеличенным сроком службы светодиодов-50000 часов. Прожекторы ЭРА PRO будут востребованы как специалистами, профессионально занимающимися освещением, так и конечными потребителями, предъявляющими высокие требования к качеству освещения.

90Lm/w

Мощный световой поток

50 000 часов

Срок службы

3 года

Гарантия

РАДИАТОР
УВЕЛИЧЕННОЙ
ПЛОЩАДИ

драйвер

	Код товара	Артикул	Цветовая температура,К	Мощность, Вт	Световой поток,Лм	Напряжение,В	Масса, кг	Температура эксплуатации, °С
Модель LPR PRO	60028650	LPR-10-6500K-M SMD PRO	6500	10	900	100-270/50-60Гц	0,39	от -30 до +50
	60028676	LPR-200-6500K-M SMD PRO	6500	200	18000	100-270/50-60Гц	13,5	от -30 до +50
	60033095	LPR-200-6500K-M SMD PRO NEW	6500	200	18000	100-270/50-60Гц	13,5	от -30 до +50
	60028649	LPR-10-4000K-M SMD PRO	4000	10	900	100-270/50-60Гц	0,39	от -30 до +50



Модель LPR PRO с датчиком движения	60028651	LPR-10-2700K-M-SEN SMD PRO	2700	10	900	100-270/50-60Гц	0,38	от -30 до +50
------------------------------------	----------	----------------------------	------	----	-----	-----------------	------	---------------



Модель аккумуляторный LPR PRO	60032165	LPR-10-6500K-A-M SMD PRO	60032165	6500	10	900	0,39	от -30 до +50
-------------------------------	----------	--------------------------	----------	------	----	-----	------	---------------



Модель прожекторов с SMD светодиодами LPR-061 является следующим поколением линейки PRO. В ней сохранились все ключевые технические характеристики, такие как высокая светоточдача 90-95Лм/Вт, 3 года гарантии, широкий диапазон входящих напряжений 180-265В. При этом уровень цен стал намного ниже предыдущего поколения.

Модель LPR-061	60043588	LPR-061-0-65K-010	6500	10	650	180-265В/50-60Гц	0,17	от -45 до +45
	60043589	LPR-061-0-65K-020	6500	20	1900	180-265В/50-60Гц	0,25	от -45 до +45
	60043590	LPR-061-0-65K-030	6500	30	2800	180-265В/50-60Гц	0,4	от -45 до +45
	60043591	LPR-061-0-65K-050	6500	50	4600	180-265В/50-60Гц	0,69	от -45 до +45
	60043592	LPR-061-0-65K-100	6500	100	9500	180-265В/50-60Гц	1,36	от -45 до +45
	60043593	LPR-061-0-65K-150	6500	150	13500	180-265В/50-60Гц	2,9	от -45 до +45
	60043594	LPR-061-0-65K-200	6500	200	18000	180-265В/50-60Гц	3,9	от -45 до +45



