

Технические светильники

Офисные светильники

Для освещения административных зданий, офисов, торговых залов, вестибюлей.

Ультратонкие панели и светодиодные рамки ЭРА

- Абсолютно равномерный свет
- Габаритная яркость <2000кд/м.кв

IP40/ IP54



Ультратонкий
профиль
толщина панели:
8 мм

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ
Nation Star

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно			
Б0026960	SPL-5-40-6K (S)	40Вт	> 2800Лм (по тестам 2974Лм)	6500K	595x595x8	цвет рамки: (S) - серебро (W) - белый			
Б0026959	SPL-5-40-4K (S)			4000K					
Б0026958	SPL-5-40-6K (W)			6500K					
Б0026962	SPL-5-40-4K (W)			4000K					
Б0026960	SPL-5-40-6K (W) 3600Lm		3600Лм	6500K	295x1195x8				
Б0026960	SPL-5-40-4K (W) 3600Lm			4000K					
Б0032635	SPL-6-40-6K (S)		> 2800Лм	6500K	295x1195x8				
Б0032633	SPL-6-40-4K (S)			4000K					
Б0039052 НОВИНКА	SPL-7-40-6K (W)			> 2800Лм			6500K	595x595x15	светодиодная рамка
Б0039065 НОВИНКА	SPL-7-40-4K (W)						4000K		
Б0032633 НОВИНКА	SPL-510-S-65K-036	36Вт	3420Лм	6500K	595x595x8	цвет рамки: серебро потолок: Армстронг			
Б0048925 НОВИНКА	SPL-510-S-40K-036			4000K					
Б0048926 НОВИНКА	SPL-510-W-65K-036			6500K					
Б0048927 НОВИНКА	SPL-510-W-40K-036			4000K					
Б0048928 НОВИНКА	SPL-511-W-65K-036		4000Лм	6500K	595x595x8	цвет рамки: белая потолок: Армстронг			
Б0048929 НОВИНКА	SPL-511-W-40K-036			4000K					
Б0048919 НОВИНКА	SPL-540-W-65K-036		3420Лм	6500K			588x588x8	цвет рамки: белая потолок: Грильято	
Б0048920 НОВИНКА	SPL-540-W-40K-036			4000K					
Б0041856 НОВИНКА	SPL-9-40-4K (W)		40Вт	3200Лм	4000K	595x595x8,5	цвет рамки: белая		
Б0041858 НОВИНКА	SPL-9-40-6K (W)		40Вт		6500K			IP54, для медицинских учреждений.	

ВНИМАНИЕ! Все панели и рамки поставляются без LED-драйверов.

Светильники под светодиодную лампу T8 G13 LED

IP20

SPO-801

Код товара	новый код	Описание	Габариты, мм
Б0043771	SPO-801-0-001-060	под 1 лампу 600мм	600x33x16
Б0043772	SPO-801-0-002-060	под 2 лампы 600мм	600x33x16
Б0043773	SPO-801-0-001-120	под 1 лампу 1200мм	1200x33x16
Б0043774	SPO-801-0-002-120	под 2 лампы 1200мм	1200x33x16




ПАТРОН ИЗ НЕГОРЮЧЕГО
ПЛАСТИКА!

SPL-6



SPL-5



SPL-7



SPL-510 SPL-511

SPL-540




Драйверы, поставляются отдельно:

Код товара	Драйверы и БАП	Описание
Б0039417	LED-LP-5/6 (0.98X)	Коеф-т пульсации: <1% Коеффициент мощности: >0.98
Б0030417	LED-LP-5/6 (A)	Блок аварийного питания (БАП), обеспечивается 30% светового потока в течение 60 минут
Б0036176	LED-LP-5/6 (D2)	Драйвер, позволяющий диммировать с помощью специализированного 1-10В диммера (потенциометра)

Аксессуары для накладного и подвесного монтажа:

Код товара	Крепления и рамки	Описание
Б0019797	SPL-FIX1	набор для подвесного монтажа
Б0048921 НОВИНКА	SPL-FIX2	набор для подвесного монтажа
Б0039415	SPL-FR-595x595	рамка для накладного монтажа панелей 595x595 любых производителей
Б0039416	SPL-FR-1195x295	рамка для накладного монтажа панелей 295x1195 любых производителей




Линейные светодиодные светильники IP20

IP20
SPO-5



Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Дополнительно
Б0032476	SPO-5-20-4K-M (F)	20Вт	>1200Лм	4000K	600x75x25	матовый
Б0032477	SPO-5-20-6K-M (F)			6500K		
Б0032478	SPO-5-40-4K-M (F)	36Вт	>2400Лм	4000K	1200x75x25	прозрачный
Б0032480	SPO-5-40-6K-M (F)			6500K		
Б0032479	SPO-5-40-4K-P (F)		>2880Лм	4000K		
Б0032481	SPO-5-40-6K-P (F)			6500K		



Линейные светодиодные светильники IP20

IP20
SPO-531/SPO-532



НОВИНКА

Код товара	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Световой поток, Лм	Дополнительно
Б0045366	SPO-531-0-40K-018	18Вт	4000K	600x60x23	1400	опал
Б0045368	SPO-531-0-40K-036	36Вт		1200x60x23	3200	
Б0045365	SPO-531-0-65K-018	18Вт	6500K	600x60x23	1400	
Б0045367	SPO-531-0-65K-036	36Вт		1200x60x23	3200	
Б0045362	SPO-532-0-40K-018	18Вт	4000K	600x60x23	1400	призма
Б0045364	SPO-532-0-40K-036	36Вт		1200x60x23	3200	
Б0045361	SPO-532-0-65K-018	18Вт	6500K	600x60x23	1400	
Б0045363	SPO-532-0-65K-036	36Вт		1200x60x23	3200	

Светильники под 2*Т8 лампы с рассеивателем

1,5 года гарантии **IP40**

ДПО 11-2x10 / 2x18



НОВИНКА

Код товара	Артикул	Патрон	Габариты, мм	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Применение
Б0048427	ДПО 11-2x10-001	2*G13	600x60x23	сталь	поликарбонат	для ламп 10Вт
Б0048428	ДПО 11-2x18-001		1200x60x23			для ламп 18Вт

Аксессуары для школьных светильников

SPO-SCHOOL-SET

Код товара	Артикул	Цвет	Тип	Материал	Габариты, мм	Комплектация
Б0048922	SPO-SCHOOL-SET	Белый	Кронштейн для школьных досок	сталь	600x30x150	2 кронштейна 2 винта 4 дюбеля



НОВИНКА

SPO-BAR-1300-200

Код товара	Артикул	Габариты, мм	Применение
Б0049260	SPO-BAR-1300-200	1300*235*80	Решетка защитная из армированной стали для светильников ДПО, SPO Для спортзалов, парковок, гаражей.



НОВИНКА

Светильники универсальные 19мм

• удобный монтаж

IP40

Код товара	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты, мм	Тип рассеивателя	Дополнительно
Б0039056	SPO-6-36-6K-P (4)	36Вт	3060Лм	6500K	595x595x19	призма	
Б0039057	SPO-6-36-4K-P (4)			4000K			
Б0039318	SPO-6-36-6K-M (4)			6500K		матовый	
Б0039319	SPO-6-36-4K-M (4)			4000K			
Б0029227	SPO-6-36-6K-P-A	48Вт	4200Лм	6500K		призма	С коннектором для БАП LED-LP-SPO (A1) Б0039975
Б0029226	SPO-6-36-4K-P-A			4000K			
Б0035154	SPO-6-36-6K-M-A			6500K		матовый	
Б0035153	SPO-6-36-4K-M-A			4000K			
Б0026955	SPO-6-48-6K-P (4)	72Вт	6120Лм	6500K		призма	с выводом провода для подключения
Б0026954	SPO-6-48-4K-P (4)			4000K			
Б0035360	SPO-6-48-6K-M (4)			6500K		матовый	
Б0035359	SPO-6-48-4K-M (4)			4000K			
Б0041860	SPO-6-72-6K-P (4)	40Вт	3060Лм	6500K	180x1200x19	призма	светит как панель
Б0041861	SPO-6-72-4K-P (4)			4000K			
Б0041887	SPO-1-40-6K-M (4)			6500K		матовый, равномерное свечение всей поверхности	
Б0041888	SPO-1-40-4K-M (4)			4000K			
Б0026973	SPO-7-40-6K-P (4)	36Вт	2800Лм	6500K		призма	
Б0026974	SPO-7-40-4K-P (4)			4000K			
Б0036138	SPO-7-40-6K-M (4)			6500K		матовый	
Б0036137	SPO-7-40-4K-M (4)			4000K			
Б0026957	SPO-7-72-6K-P (4)	72Вт	5000Лм	6500K		призма	с выводом провода для подключения
Б0026956	SPO-7-72-4K-P (4)			4000K			


SPO-6

матовый



призма

Вывод провода для подключения



SPO-1

матовый



SPO-7




Блок Аварийного Питания (БАП) для светильников SPO-6 и SPO-7

LED-LP-SPO (A1) Б0039975

Предназначен для обеспечения автономной работы светильника в случае аварийного отключения электричества. Позволяет с минимальными затратами переоборудовать имеющиеся светодиодные светильники в светильники с БАП для обеспечения резервного и эвакуационного (антипанического) освещения.

Совместим со светильниками ЭРА SPO-6, SPO-7, SPO-9 с незначительными доработками:

Модель ЭРА	Применение
SPO-6-48-*К-Р (4)	22% светового потока в течение 1 часа
SPO-6-48-*К-М (4)	
SPO-6-36-*	30% светового потока в течение 1 часа
SPO-9-36-*	
SPO-7-40-*К-Р (4)	
SPO-7-40-*К-М (4)	
SPO-6-72-*	15% светового потока (если подключить 1 БАП на 1 линейку), либо 30% светового потока (если подключить к светильнику 2 БАП)
SPO-7-72-*	
SPO-9-72-*	



ВАЖНО! БАП также совместим со всем моделями офисных светильников китайского и российского производства 595x595 и 180x1200 при условии, что драйвер имеет выходные параметры (питание линеек):

- Напряжение: не более 86В (иначе светильник от БАП не включится)
- Ток: не менее 100мА (иначе при питании от БАП светодиоды выйдут из строя)
- % светового потока от исходного при работе от БАП можно рассчитать по формуле: $100\text{мА} / \text{Ток питания линеек от драйвера}$.

Светильники универсальные 40мм

- высокий корпус 40мм
- толщина металла 0.4мм

Сделано в России

IP40

SPO-9



Код товара	Код модели	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габариты, мм	Тип рассеивателя
Б0046471	SPO-910-1-40K-032	32Вт	3360Вт	4000K	595x595x40	Призма
Б0046477	SPO-910-1-40K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046470	SPO-910-1-65K-032	32Вт	3360Вт	6500K		
Б0046476	SPO-910-1-65K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046475	SPO-910-2-40K-032	32Вт	3360Вт	4000K		Матовый
Б0046481	SPO-910-2-40K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046474	SPO-910-2-65K-032	32Вт	3360Вт	6500K		
Б0046480	SPO-910-2-65K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046473	SPO-910-3-40K-032	32Вт	3360Вт	4000K		Микропризм
Б0046479	SPO-910-3-40K-045	45Вт	4725Вт			
Б0046472	SPO-910-3-65K-032	32Вт	3360Вт	6500K		
Б0046478	SPO-910-3-65K-045	45Вт	4725Вт			

Вывод провода для подключения

