

SK-2005CA

корпусные черно-белые видеокамеры



SK-2005CAS



SK-2005CPH5AS

Краткие технические характеристики				
	SK-2005 CAS	SK-2005 CPH5AS	SK-2005 XCA	SK-2005 XCPH5I
Формат ПЗС-матрицы	1/3 дюйма ("Sony")			
Чувствительность	0,2 Люкс	0,5 Люкс	0,003 Люкс	0,009 Люкс
Разрешающая способность	420 ТВ линий			
Выходной сигнал	1В, 75 Ом, CCIR			
Отношение сигнал/шум	45 дБ			
Электронный затвор	1/50-1/100000 с			
Аудио выход	1В, 600 Ом			
Напряжение питания	12В ± 10 %			
Ток потребления	100 мА (номинал)			
Габаритные размеры	30x30x28 мм	30x30x19 мм	30x30x28 мм	30x30x19 мм
Относительная влажность	до 95 % (не конденс.)			
Диапазон рабочих температур	-10 ...+50 °С			
Угол обзора	74°	71°	74°	71°

Входы питания, выходы "аудио" и "видео" организованы с помощью разъемов:

Видео - "байонет" (BNC)

Аудио - "тюльпан" (RCA)

Питание - 12 В.