

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ С ОЧЕНЬ МАЛЫМ ВРЕМЕНЕМ СРАБАТЫВАНИЯ



Допустимое напряжение -50В

Рабочий диапазон температуры: -55грС....+125грС

Код предохранителя		Ток срабатывания	Сопр. холодное
N	типа N	[A]	[Ω]
1	N5	0,25	0,35
2	N10	0,4	0,22
3	N15	0,6	0,135
4	N20	0,8	0,1
5	N25	1,0	0,07
6	N38	1,5	0,042
7	N50	2,0	0,035
8	N75	2,7	0,023