

Артикул модели

ROBITON 3P045

Тип

ТРАНСФОРМАТОР-КОНВЕРТЕР

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230В
ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ	ВХОДНОГО 50 Гц

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ	110В ~ 50Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ВЫХОДНАЯ	45Вт(макс.)

ЗАЩИТА

ТЕРМОЗАЩИТА	Термопредохранитель 150*С/2А
-------------	------------------------------

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
ЕМС СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°С, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	88 мм (длина)*88 мм (ширина)* 62 мм (высота)
ВЕС	509г макс включая упаковку
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА	770Т/0.25mm+750/0.21mm
ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА	770Т/0.25 mm
СЕРДЕЧНИК	48x25мм
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	ЕВРО