



# Mebax 50F

## Технические характеристики

Количество гнёзд	3 EURO
Доп. разъёмы	USB-A + USB-C
Срок службы	2 года
Цвета корпуса	
Мощность, Вт	3500
Напряжение, В / Ток, А	220 / 16
Длина провода, м	1,6
Гарантия	1 год



## Требования безопасности

- Общая электрическая нагрузка не должна превышать номинальную;
- Только для использования внутри помещений;
- Не накрывайте продукт при использовании;
- Не соединяйте элементы различных моделей друг с другом;
- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
- Соблюдайте местные нормы по утилизации;
- В случае обнаружения неисправности изделия следует прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

## Транспортировка

Необходимо обеспечить защиту от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок. Хранение следует осуществлять в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности 80%.

## Установка

Подключите кабель питания к электрической сети. За счет формы корпуса блок розеток отлично подходит для вертикальной и горизонтальной установки в прямых углах.

Изготовитель: Цыси Минджай Коммуникейшн энд Электроник Ко., Лтд, Индастриал Зон Вест Джуюнхавэй Таун, город Цыси, провинция Чжэцзян, Китай  
Импортёр: ООО «Нова», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, дом 5, корпус 40, эт. 2, пом. III, ком. 47, офис 2  
Продукт соответствует Техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

