

ГОЛОВКИ ДИНАМИЧЕСКИЕ SENON ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ



Высокочастотные динамические головки серии РТ (пьезо твиттеры) применяются в широкополосных акустических системах, динамические головки серии ИТ и модель РТ13F предназначены для установки в автомобилях.

IT20-5-Авто



IT25-2-Авто



PT13F-Авто



PT13L



PT13I



PT25B



PT25C



PT25Z



PT25E



PT25B-1



PT25B-3



PT25F



PT35A



Тип	Номинальное электрическое сопротивление, Ом	Номинальная мощность, Вт	Уровень чувствительности, Дб	Диапазон частот, Гц
IT20-5-Авто динамик	50	8	90	2000-18000
IT25-2-Авто динамик	50	8	90	2000-20000
PT13F-Авто динамик	50	6	91	3000-18000
PT13L динамик	8	6	90	3000-18000
PT13I динамик	8	10	92	3000-20000
PT25B динамик	8	15	93	3000-25000
PT25B-1 динамик	8	15	96	3000-22000
PT25B-3 динамик	8	10	93	3000-20000
PT25C динамик	8	15	92	3000-25000
PT25E динамик	8	15	93	3000-25000
PT25F динамик	8	15	93	3000-25000
PT25Z динамик	8	15	92	3000-25000
PT35A динамик	8	25	100	2000-20000