





ТАЙМЕРЫ

Наименование	ТН3А-NX	ТН3М-NX	ТН3D-NX	ТМ48S
Внешний вид				
Размеры, мм	50x40x57.5	50x40x57.5	60x48x79	48x48x78
Временные интервалы	Сек: 1,3,6,12,30,60,180 Мин: 3,6,12,30,60,180 Часы: 3,6,12,24	A: 1S,10S,1M,10M B: 3S,30S,3M,30M C: 6S,60S,6M,60M O: 1M,10M,1H,10H E: 3M,30M,3H,30H	Сек: 9.99,99.9,999 Мин: 99.9,999 Часы: 99.9,999	1. 1S,10S,1M,10M 2. 3S,30S,3M,30M 3. 6S,60S,6M,60M 4. 3M,30M,3H,30H
Питающее напряжение, В	DC: 12, 24 AC: 12,24,110,220,240,50/60Hz			24-240 AC/DC
Механическая износостойкость	5x1000000 циклов			1000000 циклов 100000 циклов
Электрическая износостойкость	100000 циклов			
Погрешность расчета	±10% max	±10% max	0	±10% max
Потребляемая мощность	2VA	2VA	3VA	2VA
Рабочая температура	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C	-10°C~+55°C
Вес, г	160	160	230	180