


# ЛАМПЫ НЕОНОВЫЕ С ПРОВОЛОЧНЫМИ ВЫВОДАМИ



Тип	Ø, мм	L, мм	Напряжение зажигания U max, В		Рабочий ток (примерно) mA	Рекомендуемое последовательное сопротивление для Uac=220в
			AC	DC		
NE-2 лампа зелен свеч. 3.8x10G	3,8	10±1	85	110	1,1	120кОм
NE-2 лампа зелен свеч. 4.1x10G	4,1	10±1	85	110	1,1	120кОм
NE-2 лампа зелен свеч. 6.0x12G	6	12±1	85	110	1,2	120кОм
NE-2 лампа зелен свеч. 6.0x16G	6	16±1	85	110	1,2	120кОм
NE-2 лампа зелен свеч. 6.0x18G	6	18±1	85	110	1,2	120кОм
NE-2 лампа станд.ярк. 4.1x10	4,1	10±1	65	90	0,3	360кОм
NE-2 лампа станд.ярк. 6.0x12	6	12±1	65	90	0,3	360кОм
NE-2 лампа станд.ярк. 6.0x16	6	16±1	65	90	0,3	360кОм
NE-2 лампа станд.ярк. 6.0x18	6	18±1	65	90	0,3	360кОм
NE-2H лампа повыш.ярк. 3.8x10	3,8	10±1	95	135	1,0	120кОм
NE-2H лампа повыш.ярк. 4.1x10	4,1	10±1	95	135	1,2	100кОм
NE-2H лампа повыш.ярк. 6.0x12	6	12±1	95	135	1,2	100кОм
NE-2H лампа повыш.ярк. 6.0x16	6	16±1	95	135	1,2	100кОм
NE-2H лампа повыш.ярк. 6.0x18	6	18±1	95	135	1,2	100кОм