



| Наименование | Размеры, мм | | | | | | | Сечение проводников | Макс. ток, А |
|--------------|-------------|----|---|----|---|-----|----|---------------------|--------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | кв. мм | A |
| TR-10 | 9,7 | 35 | 4 | 40 | 9 | 7,5 | 32 | 2 | 10 |
| TR-20 | 11 | 35 | 4 | 40 | 9 | 7,5 | 35 | 3,5 | 20 |
| TR-30 | 12,5 | 35 | 4 | 45 | 9 | 7,5 | 38 | 5,5 | 30 |
| TR-60 | 22,4 | 35 | 4 | 56 | | 7,5 | 38 | 22 | 60 |
| TR-100 | 32 | 35 | 4 | 74 | | 7,5 | 46 | 38 | 100 |
| TR-200 | 39 | 35 | 4 | 86 | | 7,5 | 58 | 100 | 240 |

Линейки клемм



| Наименование | Электрические параметры | Кол-во контактов | Размеры в мм | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------|------|---|------|----|----|------|
| | | | L | L1 | A | B | C | D | E |
| ТВ-1503 | | 3 | 46.5 | 36.5 | 7 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
| ТВ-1504 | 600V | 4 | 55.5 | 45.5 | 7 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
| ТВ-1506 | 15A | 6 | 73.5 | 63.5 | 7 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
| ТВ-1512 | | 12 | 128.5 | 118 | 7 | 9 | M3 | 22 | 17.5 |
| ТВ-2503 | | 3 | 50.5 | 40 | 8 | 10.5 | M4 | 28 | 19 |
| ТВ-2504 | 600V | 4 | 61.5 | 51 | 8 | 10.5 | M4 | 28 | 19 |
| ТВ-2506 | 25A | 6 | 82.5 | 72 | 8 | 10.5 | M4 | 28 | 19 |
| ТВ-2512 | | 12 | 147 | 136 | 8 | 10.5 | M4 | 28 | 19 |

Клеммы ножевого типа

| Модель | 36043LB | 36041LB | 36042LB |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Внешний вид | | | |
| Размеры, мм | φ 3.5 | φ 4.0 | φ 4.0 |
| W, мм | 3.5 | 4.0 | 3.95 |
| F, мм | 8.4 | 8.4 | 6.7 |
| L, мм | 16.4 | 17.8 | 18.5 |
| Чертеж | | | |
| Модель | 36054LB | 36067LB | 36621LB |
| Внешний вид | | | |
| Размеры, мм | 0.5x2.8 | 0.5x2.8 | 0.8x6.4 |
| W, мм | 3.2 | 2.8 | 6.3 |
| F, мм | 6.4 | 12 | 7.5 |
| L, мм | 16 | 21 | 20 |
| Чертеж | | | |
| Модель | 36063LB | 36072LB | 36071LB |
| Внешний вид | | | |
| Размеры, мм | 0.8x6.4 | 0.8x6.4 | 0.8x6.4 |
| W, мм | 6.6 | 6.8 | 6.2 |
| F, мм | 7.5 | 7.4 | 14 |
| L, мм | 19 | 19 | 24.6 |
| Чертеж | | | |