

Многофункциональный кабельный тестер MT-7059 от компании Pro'sKit



Многофункциональный кабельный тестер MT-7059 от компании Pro'sKit, незаменимое устройство для работы с локальными сетями. Он помогает найти и устранить любые повреждения кабеля. Прибор идеально подходит для всех видов работ в области телекоммуникаций, сетевых технологий, кабельного ТВ, а также для обслуживания кабельных сетей.

Основными особенностями MT-7059 являются :

- Отображение результатов тестирования на ЖК дисплее
- Проверка и диагностика RJ11/RJ45, коаксиальных кабелей, USB кабелей и IEEE 1394
- Поиск обрывов, замыканий и скрещивания в проводках

- Возможность выбора 9 разных тональностей

Технические характеристики

Трансмитер

- Дисплей: ЖК, 53x25 мм, с подсветкой
- Частота: 225 Гц
- Макс. расстояние передачи сигнала: 2 км
- Макс. расстояние карты прокладки кабелей: 300 м
- Режим тональности: 9 тональностей
- Совместимые коннекторы: RJ-45 (8-пиновый), RJ-11 (6-пиновый), BNC, USB, IEEE 1394
- Переключение режимов: 3 кнопки, 1 выключатель
- Индикация карты прокладки кабелей: ЖК (#1~#8)
- Индикация полярности телефонных линий: да
- Защита от повышенного напряжения: АС 60 В/ DC 42 В
- Индикация низкого заряда батареи: 6,5 В
- Питание: 9 В (6F22)
- Габариты, мм 185x80x32

Ресивер

- Частота: 225 Гц
- Гнездо для подключения наушников: 1
- Светодиодная индикация: 2 светодиода
- Питание: 9 В (6F22)
- Габариты, мм 218x46x29

Дистанционный модуль

- Совместимые коннекторы: RJ-45 (8-пиновый), RJ-11 (6-пиновый), BNC, USB, IEEE 1394
- Габариты, мм: 107x30x24