

ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Цветные видеокамеры



SK2155AP



KPC230CW



KPC700B

	SK2155AP	KPC230CW	KPC700B
Формат ПЗС-матрицы	1/4 дюйма, цветная	1/4 дюйма, цветная	1/4 дюйма, цветная
Система цветности	PAL	PAL	PAL
Чувствительность	2 Люкс	0,5 Люкс	1 Люкс
Выходной сигнал	1В, 75 Ом, CCIR	1В, 75 Ом, CCIR	1В, 75 Ом, CCIR
Отношение сигнал/шум	45 дБ	45 дБ	45дБ
Электронный затвор	1/50-1/100000 с	1/50-1/100000 с	1/50-1/100000 с
Разрешающая способность	300 ТВ линий	380 ТВ линий	380 ТВ линий
Напряжение питания	12В ± 10 %	12В ± 10 %	12В ± 10 %
Ток потребления	120 мА (номинал)	120 мА (номинал)	120 мА (номинал)
Габариты (без кронштейна)	30x30x32 мм	D23x75мм	30x30x28,5 мм
Рабочая температура	-10 ...+45 °С	-10 ...+45 °С	-10 ...+45 °С
Угол обзора	70°С	74°С	74°С
Схема подключения	Питание - 12 В Видео - «байонет» Аудио - «тольпан»	Красный +12В Черный - общий Желтый - видео	Красный +12В Черный - общий Желтый - видео
Производитель	SUN KWANG (Корея)	KT&C (Корея)	KT&C (Корея)

Черно-белые видеокамеры



KPC190DV



KPC190SW



KPC190SB1

	KPC 190SB1	KPC 190SW	KPC 190SP-120	KPC 190DV
Формат ПЗС-матрицы	1/3 дюйма (Sony)	1/3 дюйма (Sony)	1/3 дюйма (Sony)	1/3 дюйма (Sony)
Чувствительность	0,05 Люкс F=2,0	0,05 Люкс F=2,0	0,8 Люкс	0,1 Люкс
Выходной сигнал	1В, 75 Ом, CCIR			
Отношение сигнал/шум	50 дБ	50 дБ	50 дБ	50 дБ
Электронный затвор	1/50-1/100000 с	1/50-1/100000 с	1/50-1/100000 с	1/50-1/100000 с
Разрешающая способность	420 ТВ линий	420 ТВ линий	420 ТВ линий	420 ТВ линий
Напряжение питания	12В ± 10 %			
Ток потребления	100 мА (номинал)	100 мА (номинал)	100 мА (номинал)	100 мА (номинал)
Габариты (без кронштейна)	D19x58мм	D19x55мм	D19x45мм	D20x70мм
Рабочая температура	-10 ...+50 °С	-10 ...+50 °С	-10 ...+50 °С	-10 ...+50 °С
Угол обзора	74°С	74°С	90°С	170°С
Производитель	KT&C (Корея)	KT&C (Корея)	KT&C (Корея)	KT&C (Корея)



SK-2005CAS



SK-2005CPH5AS



SK-1004CAS

	SK-2005 CAS	SK-2005 CPH5AS	SK-2005 XCA	SK-1004CAS
Формат ПЗС-матрицы	1/3 дюйма (Sony)			
Чувствительность	0,2 Люкс	0,5 Люкс	0,003 Люкс	0,2 Люкса
Разрешающая способность	420 ТВ линий	420 ТВ линий	420 ТВ линий	400 ТВ линий
Выходной сигнал	1В, 75 Ом, CCIR			
Отношение сигнал/шум	45 дБ	45 дБ	45 дБ	45 дБ
Электронный затвор	1/50-1/100000 с	1/50-1/100000 с	1/50-1/100000 с	1/50-1/32000 с
Аудио выход	1В, 600 Ом	1В, 600 Ом	1В, 600 Ом	1В, 600 Ом
Напряжение питания	12В ± 10 %			
Ток потребления	100 мА (номинал)	100 мА (номинал)	100 мА (номинал)	110мА
Габаритные размеры	30x30x28 мм	30x30x19 мм	30x30x28 мм	32x32x36 мм
Относительная влажность	до 95 % (не конденс.)			
Диапазон рабочих температур	-10 ...+50 °С	-10 ...+50 °С	-10 ...+50 °С	-10 ...+50 °С
Угол обзора	74°	71°	74°	74°
Производитель	SUN KWANG (Корея)	SUN KWANG (Корея)	SUN KWANG (Корея)	SUN KWANG (Корея)