


## Линейки клемм




Наименование	Электрические параметры	Кол-во контактов	Размеры в мм						
			L	L1	A	B	C	D	E
TB-1503		3	46.5	36.5	7	9	M3	22	17.5
TB-1504	600V	4	55.5	45.5	7	9	M3	22	17.5
TB-1506	15A	6	73.5	63.5	7	9	M3	22	17.5
TB-1512		12	128.5	118	7	9	M3	22	17.5
TB-2503		3	50.5	40	8	10.5	M4	28	19
TB-2504	600V	4	61.5	51	8	10.5	M4	28	19
TB-2506	25A	6	82.5	72	8	10.5	M4	28	19
TB-2512		12	147	136	8	10.5	M4	28	19

## Клеммы ножевого типа


Модель	36043LB	36041LB	36042LB
<b>Внешний вид</b>			
Размеры, мм	φ 3.5	φ 4.0	φ 4.0
W, мм	3.5	4.0	3.95
F, мм	8.4	8.4	6.7
L, мм	16.4	17.8	18.5
<b>Чертеж</b>			
Модель	36054LB	36067LB	36621LB
<b>Внешний вид</b>			
Размеры, мм	0.5x2.8	0.5x2.8	0.8x6.4
W, мм	3.2	2.8	6.3
F, мм	6.4	12	7.5
L, мм	16	21	20
<b>Чертеж</b>			
Модель	36063LB	36072LB	36071LB
<b>Внешний вид</b>			
Размеры, мм	0.8x6.4	0.8x6.4	0.8x6.4
W, мм	6.6	6.8	6.2
F, мм	7.5	7.4	14
L, мм	19	19	24.6
<b>Чертеж</b>			

## Неизолированные кольцевые клеммы




Наим-е	d2, mm	B, mm	L, mm	E, mm	D, mm	d, mm	Сечение кабеля	
							мм <sup>2</sup>	AWG
1.25-3A	3.2	5.5	11.5	4.5	3.4	1.7	0.25-1.65	22~16
1.25-6	6.4	11.6	21.7	4.5	3.4	1.7	0.25-1.65	22~16
2-4	4.3	8.5	16.8	4.8	4.0	2.3	1.04-2.63	16~14
2-6	6.4	12.0	21.8	4.8	4.0	2.3	1.04-2.63	16~14
2-8	8.4	12.0	21.8	4.8	4.0	2.3	1.04-2.63	16~14
5.5-4	4.3	9.5	19.8	6.8	5.6	3.5	2.63-6.64	12~10
5.5-6	6.4	12.0	25.8	6.8	5.6	3.5	2.63-6.64	12~10
5.5-8	8.4	15.0	28.0	6.8	5.6	3.5	2.63-6.64	12~10
8-5	5.3	10.0	21.0	8.0	7.0	4.5	6.64-10.52	8
8-8	8.4	14.0	27.0	8.0	7.0	4.5	6.64-10.52	8
14-6	6.4	11.0	25.5	11.0	8.5	5.8	10.52-16.78	6
14-10	10.5	18.0	33.0	11.0	8.5	5.8	10.52-16.78	6

## Неизолированные некольцевые клеммы




Наим-е	d2 mm	B mm	L mm	E mm	D mm	d mm	Сечение кабеля	
							мм <sup>2</sup>	AWG
1.25-3YC	3.7	5.7	16.0	4.5	3.4	1.7	0.25-1.65	22~16
1.25-4YS	4.3	6.4	16.0	4.5	3.4	1.7	0.25-1.65	22~16
3.5-5Y	5.3	8.0	18.0	6.3	5.0	3.0	2.63-4.6	12~10

## Неизолированные соединительные муфты




Наим-е	L mm	D mm	d mm	Сечение кабеля	
				мм <sup>2</sup>	AWG
B-1.25	16.5	3.3	1.9	0.25-1.65	22~16
B-2	16.5	4.0	2.6	1.04-2.63	16~14
B-5.5	16.5	5.5	3.7	2.63-6.64	12~10
B-8	22.5	7.1	5.1	6.64-10.52	8
B-14	27.5	9.0	6.4	10.52-16.78	6

## Изолированные штырьевые клеммы




Наим-е	Размеры				Сечение кабеля		Цвет
	d, мм	D, мм	l, мм	L, мм	мм <sup>2</sup>	AWG	
F2A(4)	3.96	4.2	11	22	1.25~2.0	16~14	Синий
F2A(5)	4.96	4.2	11	22	1.25~2.0	16~14	Синий
F5.5A(4)	3.96	5.5	13.7	25.1	2.63~6.64	12~10	Желтый
F5.5A(5)	4.96	5.5	13.7	25.1	2.63~6.64	12~10	Желтый



Наим-е	Размеры				Сечение кабеля		Цвет
	E, мм	l, мм	L, мм	D, мм	мм <sup>2</sup>	AWG	
F2B(4)	14	11	25	4.2	1.25~2.0	16~14	Синий
F2B(5)	14	11	25	4.2	1.25~2.0	16~14	Синий
F5.5B(4)	13.5	12	25.5	5.5	2.63~6.64	12~10	Желтый
F5.5B(5)	13.5	12	25.5	5.5	2.63~6.64	12~10	Желтый

## Изолированные соединительные муфты



Наим-е	Размеры				Сечение кабеля		Цвет
	d, мм	D, мм	L, мм	l, мм	мм <sup>2</sup>	AWG	
BF1.25LP	1.8	4.0	22.7	15.0	0.75~1.25	22~16	Красный
BF2LP	2.3	4.5	22.7	15.0	1.25~2.0	16~14	Синий
BF5.5LP	3.5	6.8	26.7	15.0	2.63~6.64	12~10	Желтый