

АВТОПРЕДОХРАНИТЕЛИ



Являются предохранителями быстрого типа
Максимальное напряжение 32 В

Наименование	Рабочий ток	Цвет
F133	5А	Оранжевый
F133	10А	Красный
F133	15А	Голубой
F133	20А	Желтый
F133	30А	Зеленый

Перегрузка	Время срабатывания
на 110% от номинала	более 4 часов
на 135% от номинала	от 0.75 до 1800 с
на 200% от номинала	от 0.15 до 5 с
на 350% от номинала	не более 80 мс

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТИПА AGU (10X38 mm)



Имеют диаметр 10.3 мм, длину 38.1 мм

- Рабочее напряжение: 32V/125V/250V
- Рабочий ток: 20, 30, 40, 50, 60, 70 А

Время срабатывания:

- при перегрузке 135% не более 1 часа
 - при перегрузке 200% не более 2 минут
-