

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

СТ-11С



Паяльная ванна 220 В, 130 Вт, макс. 450°С, время разогрева 3-7 мин, макс. 250 г припоя, Ø 38 мм

СТ-21С



Паяльная ванна 220 В, 200 Вт, макс. 450°С, время разогрева 3-7мин, макс. 500 г припоя, Ø 50 мм

СТ-31А



Паяльная ванна 220 В, 130 Вт, макс. 450°С, время разогрева 3-7мин, макс. 800 г припоя, Ø 80 мм

СТ-31С



Паяльная ванна 220 В, 300 Вт, макс. 450°С, время разогрева 3-7 мин, макс. 800 г припоя, Ø 80 мм

СТ-41А



Паяльная ванна 220 В, 200 Вт, макс. 450°С, время разогрева 3-7мин, макс. 1200 г припоя, Ø 100 мм

СТ-41С



Паяльная ванна 220В, 400 Вт, макс. 450°С, время разогрева 3-7мин, макс. 1200 г припоя, Ø100 мм

СТ-51В



Паяльная ванна 220В, 550Вт, макс. 430°С, макс. 3.8 кг. припоя, размер ванны: 100x100x45 мм.

СТ-51D



Паяльная ванна 220В, 700Вт, макс. 430°С, макс. 5.5кг. припоя, размер ванны: 200x75x45 мм.