

ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ TZD



TZD (10+16A)

Система обозначений

TZD-072 16A

Максимальный рабочий ток, А
Температура срабатывания, °С
Тип корпусного исполнения
Термопредохранитель

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Отечественные



Наименование	Тип	Ураб.мах, В	Сопротивление контактов, Ом	Сопротивление изоляции, ГОм
ДВП4-1	Ф4х15	250	0.01	1
ДВП4-2	Ф5х20	250	0.01	1
ДВП4-2В	Ф5х20	250	0.01	1
ДВП4-3	Ф7х30	250	0.01	1
ДВП4-4В	Ф6х32	250	0.01	1
ДВП7	Ф6,3х32	250	0.01	1
ДВП8	Ф8х50	600	0.01	1
ДП-1М	Ф5х20	250	0.01	1
ДПБ	ВП1-1	250	0.01	1
МДП1-1	ВП1-1	250	0.01	1

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

FC-001S
(K234211)



на плату, 5 мм

FC-002S
(K23422, K23423)



на плату, 6 мм

FC-05C-E



на плату, 5 мм

K23411



на провод, 5 мм

K2341



на провод, 6 мм

FH-101



на плату, 5 мм

FH-101C



на плату, 5 мм

FH-102



на плату, 5 мм

FH-107



на плату, 5 мм

FH-301



на панель, 5 мм

FH-310



на панель, 5 мм

FH-311



на панель, 5 мм

FH-302



на панель, 6 мм

FH-304



на панель, 6 мм

FH 01-48WP



на провод, 10 мм

ДЕРЖАТЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

FH 06-48



на провод, 10 мм

FPD 01-3448



на плату, 10 мм

FPD 04-3838



на плату, 10 мм

FPD 15-3448WP



на плату, 10 мм

FPD 16-1438WP



на плату, 10 мм

FH-501



автомобильный

FH-501-1



автомобильный

FH-401



автомобильный