Артикул модели ROBITON NB70W

Тип БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

хртикул. ROBITON NB70W	Дата	2013-08-03
------------------------	------	------------

вход

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100 - 240 B AC
ВХОДНАЯ ЧАСТОТА	50/60 Гц
ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ	1200 mAч

выход

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ	12/15/16/18/19/20/24B DC ±5%
НАПРЯЖЕНИЕ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ	12/15/16/18/19/20/24B DC ±5%
СИЛА ТОКА БЕЗ НАГРУЗКИ	0 A
СИЛА ТОКА ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ	3.5A для 12/15/16/18/19/20/24B DC; 2.9A для 24B DC
USB ВЫХОД	5B DC 1A

ЗАЩИТА

■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ	■ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	
■ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАЩИТА	

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	118мм(длинна)*51 мм(ширина)* 32мм(высота)
ШНУР	DC длина : 100мм
	АС длина: 120мм
BEC	235гр макс исключая упаковку
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	EBPO
ШТЕКЕРА	8ШТ

внешний вид

