

# ПАЯЛЬНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



## MultiTip-15



Паяльник 220 В, 15 Вт с малоинерционным нагревателем; вес 28 г; макс. 350°C; время разогрева 60 с; жало 162BD

## Mobil Tool



Портативный паяльник 6 Вт, три батарейки AA, вес 43 г; макс. 550°C; время разогрева 10 сек; жала B062ED и B062SD

## MultiTip-25



Паяльник 220 В, 25 Вт с малоинерционным нагревателем; вес 34 г; макс. 450°C; время разогрева 60с; долговечное жало 172BD

## ERSA-30S



Паяльник 220 В, 40 Вт; вес 80 г; макс. 420°C; время разогрева 2 мин; долговечное жало 032KD

## MultiPro



Ударопрочный паяльник 25 Вт, вес 60 г, макс. 480°C; время разогрева 25 с; жало 832CD

## MultiSprint



Паяльник-пистолет импульсный 220 В, макс. 75 Вт с малоинерционным нагревателем; вес 100г; время разогрева 20с; жало 832ED

## ERSA-150



Паяльник 220 В, 150 Вт; вес 245 г; макс. 450°C; время разогрева 3мин; долговечное жало 152JD

## ERSA-80



Паяльник 220 В, 80 Вт; вес 220 г; макс. 410°C; время разогрева 3 мин; долговечное жало 082JD

## ERSA-300



Паяльник «молот» 220 В, 300 Вт; вес 870 г; макс. 470°C; время разогрева 5 мин; жало 25 мм клин

## ERSA-350



Паяльник 220 В, 350 Вт; вес 930 г; макс. 510°C; время разогрева 6 мин; жало 14 мм клин

## Workbox-25



Ремонтный набор: футляр, паяльник MultiTip 25 Вт; жала 172LD и 172 BD; оловоотсос VAC-3; 7 г припоя 1мм Sn60Pb38Cu2; чистящая губка; проволочная подставка

## Workbox-40



Ремонтный набор: футляр, паяльник ERSА-30S 40 Вт; жала 032KD и 032BD; оловоотсос VAC-3; 7г припоя 1мм Sn60Pb38Cu2; чистящая губка; резиновая манжета-подставка