


## Stecker

### VST 100



<b>Produkt</b>	<b>VST 100</b>
Beschreibung	Vollkontaktstecker als Einbaustift, Schraubanschluss bis max. 1,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA418
Artikelnummer	930581000
<b>Zeichnung</b>	<b>Ni</b>
	
<b>Technische Daten</b>	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(3)</sup>
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +100 °C
Norm	IEC 61010

4 mm System

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufagen

<sup>(3)</sup> Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 19.06.2019