



# Разъемы плоские изолированные ответвительные РПИО

- Тип: РПИ-О по **ТУ 3424-001-59861269-2004**
- Предназначены для формирования быстроразъемных соединений многожильных медных проводов с дополнительным ответвлением
  - Материал коннектора: латунь марки Л63
  - Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
  - Покрытие коннектора: электролитическое лужение
  - Температурный диапазон: от -10°C до +75°C
  - Опрессовка 2-х контурными матрицами КВТ контактной части наконечника на жиле провода и изолирующей манжеты по изоляции провода



Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм <sup>2</sup> )	Размер контакта	Размеры (мм)					
				B	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	P	d <sub>1</sub>
РПИ-О 1.5-7-0.8 (КВТ)	красный	0.5-1.5	6.3x0.8 мм	6.6	21.5	5.2	7.7	10.0	1.7
РПИ-О 2.5-7-0.8 (КВТ)	синий	1.5-2.5	6.3x0.8 мм	6.6	21.5	5.2	7.7	10.0	2.3