


Гильзы соединительные изолированные в термоусаживаемом корпусе ГСИ-Т

Тип: ГСИ-Т по **ТУ 3424-001-59861269-2004**

- Предназначены для соединения встык многожильных медных проводов с последующей герметизацией соединения
- Материал изоляции: поперечно сшитый полиэтилен с внутренним клеевым подслоем и коэффициентом усадки 3:1
- Материал коннектора: медь марки М1
- Покрытие коннектора: электролитическое лужение
- По центру медной гильзы имеется стопорная высечка, определяющая глубину захода провода в соединитель
- Температурный диапазон: от -55 °С до +125 °С
- Опрессовка проводников поверх изолирующего корпуса
- Усаженная поверх опрессованного соединения термоусаживаемая трубка с клеевым подслоем обеспечивает полную герметичность соединения



Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)			
			L	L ₁	d ₁	S
ГСИ-Т 1.5	■ красный	0.5–1.5	36.0	15.0	1.7	0.8
ГСИ-Т 2.5	■ синий	1.5–2.5	36.0	15.0	2.3	0.8
ГСИ-Т 6.0	■ желтый	4.0–6.0	41.0	15.0	3.4	1.0