

Артикул модели IR12-2250S

Тип Блок питания

Электротехнические данные

Вход	Входное напряжение / Частота	100-240В, ~60/50Гц
	Потребление без нагрузки	< 0,3Вт
	Макс. потребляемый ток	< 1А
	Макс. пусковой ток	60А
Выход	Номинальное выходное напряжение (с нагрузкой/без нагрузки)	11.4-12.6В
	Макс. выходной ток	2250мА
	Макс. мощность	27Вт
	Эффективность	Не менее 81%
Изоляция	Сопротивление изоляции	100МΩ (при напряжении 500В DC)
	Электростатический разряд	При 150 pF: 330 Ом для каждой точки, 10 выстрелов прямого разряда и разгрузки при помощи воздуха (1мОм/выстрел), нет неисправности. Характеристики: Прямой разряд: ± 4 кВ, Расход воздуха: ± 8 кВ
	Напряжения пробоя	АС 1000В 10мА (макс) в течение 1 мин, АС 1500В 5мА (макс) в течение 3 сек
Защита	От перегрузки	Есть
	От короткого замыкания	Есть
Ток утечки		0,25мА (макс)
Приработка		2 часа при 30°C
Пульсации		120мВ (при полной нагрузке)
Соответствие стандартам безопасности		ROHS, EN60065, CE, EAC

Технические данные

Тип сетевой вилки	Евро-вилка
Размер выходного штекера	5,5*2,5/12
Индикация подключения к сети	Нет
Полярность	“Плюс” в центре

Арт: ROBITON IR12-2250S **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

Вес	182 (+-10) г.
Температура работы	0-30°C
Температура хранения	-25-70°C
Длина DC шнура	150см

Изображение:

