


ВАРИКАП **KB110Б**

Варикап кремниевый, эпитаксиально-планарный. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Предназначены для подстройки частоты резонансных систем.



Тип прибора	Сд, пф				Qв			Юбр, мкА (при Уобр, В)	Уобр, В	Рпр, Вт (при Тизм °С)	Т, °С
	мин	макс	Уобр, В	бгзм, МГц	мин	Уобр, В	бгзм, МГц				
KB110А	10	18	4	1...10	300	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
KB110Б	14,4	21,6	4	1...10	300	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
KB110В	17,6	26,4	4	1...10	300	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
KB110Г	12	18	4	1...10	150	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
KB110Д	14,4	21,6	4	1...10	150	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85
KB110Е	17,6	26,4	4	1...10	150	4	50	1 (45)	45	0,1 (-60...+50)	-40...+85