

Dosiernadeln

TE-Nadel-Serie



Die Nadeln der Serie TE bestehen aus einem silicon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Die Dosiernadeln sind gratfrei und haben elektrolytisch polierte Kanülen, die einen konstanten Materialfluß garantieren. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.

Gauge	1/4" (6,35mm)	1/2" (12,7mm)	1" (25,4mm)	1-1/2" (38,1mm)
14		914050-TE	914100-TE	914150-TE
15		915050-TE	915100-TE	915150-TE
18	918025-TE	918050-TE	918100-TE	918150-TE
20	920025-TE	920050-TE	920100-TE	920150-TE
21	921025-TE	921050-TE	921100-TE	921150-TE
22	922025-TE	922050-TE	922100-TE	922150-TE
23	923025-TE	923050-TE	923100-TE	923150-TE
25	925025-TE	925050-TE		
27	927025-TE	927050-TE		
30	930025-TE	930050-TE		
32	932025-TE			
	34	934025-TE		



TE-Nadel-Serie, gebogen

Diese TE-Nadeln sind präzise im 45°- oder 90°-Winkel gebogen und eignen sich hervorragend für die Dosierung in schwer zugänglichen Bereichen. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.

Gauge	1/2" (12,7mm)		1-1/2" (38,1mm)	
	90°	45°	45°	
14	914050-90BTE	914050-45BTE		914150-45BTE
15	915050-90BTE	915050-45BTE		
18	918050-90BTE	918050-45BTE		918150-45BTE
20	920050-90BTE	920050-45BTE		
21	921050-90BTE	921050-45BTE		921150-45BTE
22	922050-90BTE	922050-45BTE		
23	923050-90BTE	923050-45BTE		
25	925050-90BTE	925050-45BTE		
27	927050-90BTE	927050-45BTE		
30	930050-90BTE	930050-45BTE		

Farbkodierungen und Abmessungen

Gilt nicht für die Dosiernadeln der TS-P-Serie

	Gauge	Farbe	I.D. Ø (mm)
	14	Olive	1,600
	15	Amber	1,371
	18	Green	0,838
	20	Pink	0,610
	21	Purple	0,508
	22	Blue	0,406
	23	Orange	0,330
	25	Red	0,254
	27	Clear	0,203
	30	Lavender	0,152
	32	Yellow	0,102

BT-Serie



Diese Dosierpinsel mit Doppelhelixgewinde eignen sich für flächiges Auftragen von z.B. Klebern und Fetten. Die weichen Borsten bestehen aus Roßhaar, die harten aus Nylon. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 12 Stück.

Gauge Ø	Weiche Borsten	Harte Borsten
16	916BT-SOFT	916BT-STIFF
18	918BT-SOFT	918BT-STIFF
22	922BT-SOFT	922BT-STIFF



Flexible Dosiernadeln TS-P-Serie

Flexibel Dosiernadeln sind für schwer zugängliche Bereiche geeignet und können individuell gekürzt werden. Ideal für CA-Anwendungen. Die Dosiernadel besteht vollständig aus Polypropylen. Länge 38,1 mm. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.

Art.-Nr.	Gauge Ø	Farbe
15	Grau	915150-PTS
16	Braun	916150-PTS
18	Pink	918150-PTS
20	Gelb	920150-PTS
22	Schwarz	922150-PTS
25	Rot	925150-PTS

Konische Dosiernadeln



Diese Dosiernadeln bestehen aus Polyethylen mit UV-Licht-blockenden Additiven und besitzen einen Doppel-Helix-Luer-Lock-Anschluss. Die konische Form verhindert das Verstopfen und verbessert den Fluß hochviskoser Medien. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.

Gauge Ø	Farbe	Art.-Nr.
14	Oliv	914125-DHUV
16	Grau	916125-DHUV
18	Grün	918125-DHUV
20	Pink	920125-DHUV
22	Blau	922125-DHUV
25	Rot	925125-DHUV
27	Weiß	927125-DHUV



Dosiernadel-Kit

Dieses Set beinhaltet eine Auswahl der gängigsten TE-, gebogenen TE- und konischen TT-Nadeln. So können Sie die Nadeln testen und entscheiden, welche Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

900-NK	Dosiernadel-Set
--------	-----------------