

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, соединитель
прямой

Соединители для гофрированных труб WQGR предназначены для быстрого и надежного соединения гофрированных и гладких труб между собой.

Высокая степень защиты IP68 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.


Эргономичный дизайн и конструкция соединителя позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в соединитель до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из соединителя достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из соединителя позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Степень защиты	IP68
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

WQGR



Тип		Диаметр гофротрубы	Присоединяемая труба	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Длина коннектора	Упаковка
цвет серый (RAL 7037)	цвет черный (RAL 9005)	AD1, мм	AD2, мм	L, мм	B, мм	D, мм	шт
WQGR-21.2/13.0G	WQGR-21.2/13.0B	13,00	21.2	10	20	58	10
WQGR-28.5/13.0G	WQGR-28.5/13.0B	13,00	28.5	10	20	61	10
WQGR-34.5/15.8G	WQGR-34.5/15.8B	15,80	34.5	12,5	23	60	10
WQGR-28.5/15.8G	WQGR-28.5/15.8B	15,80	28.5	12,5	23	63	10
WQGR-21.2/15.8G	WQGR-21.2/15.8B	15,80	21.2	12,5	23	60,5	10
WQGR-34.5/21.2G	WQGR-34.5/21.2B	21,20	34.5	17	29,5	64	10
WQGR-28.5/21.2G	WQGR-28.5/21.2B	21,20	28.5	17	29,5	64,5	10
WQGR-34.5/28.5G	WQGR-34.5/28.5B	28,50	34.5	23,5	37	70	10
WQGR-42.5/34.5G	WQGR-42.5/34.5B	34,50	42.5	30	44	75	10
WQGR-54.5/42.5G	WQGR-54.5/42.5B	42,50	54.5	37,5	52	84	5
WQGR-54.5/21.2G	WQGR-54.5/21.2B	21,20	54.5	17	29,5	86	5

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

