


Кабельные вводы MG

- Сальники MG устанавливаются в места ввода-вывода проводов и кабелей в корпуса щитового электрооборудования
- Предназначены для защиты проводов от механических повреждений и защиты оборудования внутри корпуса от проникновения пыли и влаги
- Благодаря зубчатой муфте и специальному уплотнителю внутри сальника конструкция кабельного ввода становится виброустойчивой
- Уплотнительная вставка расположенная по всей длине изделия обеспечивает ему особую герметичность
- Материал корпуса, стопорной гайки, зубчатой муфты и колпачка-гайки: нейлон 6.6, самозатухающий, не содержит галогенов
- Материал уплотнителя: неопрен
- Цвет: черный
- Степень защиты IP68
- Диапазон рабочих температур от -40 до +80°C
- Установка гермоввода производится гаечным ключом



Наименование	Размеры (мм)	
	D	d
MG-12 (Fortisflex)	12	3-6,5
MG-16 (Fortisflex)	16	4-8
MG-20 (Fortisflex)	20	6-12
MG-25 (Fortisflex)	25	12-18
MG-32 (Fortisflex)	32	16-22
MG-40 (Fortisflex)	40	22-32
MG-50 (Fortisflex)	50	32-38
MG-63 (Fortisflex)	63	37-44